

PHILIPS

Stropní svítidlo
s ventilátorem, 35 W
(ventilátor)+24 W (svítidlo)

Svítidla na stropním
ventilátoru

3000/4300/6500K

Bílá

Dálkové ovládání

8721103057525



Dynamické světlo, které se vám postará o tichý a příjemný vánek

Stropní LED svítidlo Philips kombinuje regulovatelné a přizpůsobitelné bílé světlo s pohodlím stropního ventilátoru se širokými lopatkami, které zajišťují velkorysý proudění vzduchu. Pomocí nastavení světel a dálkového ovládání SceneSwitch snadno kdekoli navodíte dokonalou atmosféru.

Jednoduše zážitek

- Celoroční používání

Efekt ambientního světla

- Jasné, ale příjemné stropní svítidlo

Ovládání

- Všechny funkce stropního ventilátoru a světla je možné snadno řídit pomocí dálkového ovládání. Světlo nebo ventilátor můžete zapnout či vypnout, můžete si vybrat ze tří rychlostí ventilátoru, přepínat nastavení světla SceneSwitch, použít funkci „baterky“ nebo nastavit některý z pěti časovačů.

Přednosti

Celoroční používání

Díky režimům na léto i zimu, získáte po celý rok do svých místností nejlepší nastavení cirkulace vzduchu.

Jasně, ale příjemné stropní světlo

Stropní LED svítidla Philips s ventilátorem prozáří váš domov velmi jasným, ale přitom příjemným světlem. Můžete je ovládat pomocí přiloženého dálkového ovládání nebo nástěnného vypínače.

Dálkové ovládání přibaleno

Díky dálkovému ovládání se veškeré funkce ventilátoru i světla snadno nastavují. Můžete ventilátor nebo světlo vypínat nebo zapínat, vybírat ze tří rychlostí ventilátoru nebo si procházet nastavení světla SceneSwitch nebo časovače.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Dálkové ovládání

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 280 mA
- Účinnost: 110 lm/W

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 5,5 kg
- Výška: 31 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 1 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2650@4300K
- Barva světla: 3000/4300/6500
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I



Datum vydání:
2025-06-07
Verze: 0.244

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com