

# PHILIPS

32W stropní svítidlo  
Valen


Stropní svítidla

2 200–6 500 K

Černá

Stmívatelné; dálkové  
ovládání; nastavitelná  
bílá; WarmGlow

8721103060846



## Ideální světlo s dotykovým ovládním pro všechny vaše potřeby

S dálkově ovládanými stropními svítidly Philips Valen se osvětlení přizpůsobí vašemu životu, ne naopak. Svůj prostor proměníte jediným kliknutím – ať už potřebujete zvýšit jas, abyste se mohli lépe soustředit, nebo navodit pohodu teplými tóny. Exkluzivní technologie stmívání a změny teploty barev navozuje útulnou atmosféru jako při světle svíček, abyste získali jemné světlo, při kterém se dá uvolnit. Obejde se bez složitého nastavování. Nabídne vám prostě pohodové intuitivní ovládání pro každý okamžik vašeho dne. Dálkové ovládání je součástí dodávky.

### Vytvořte příjemnou atmosféru

- Teplejší tóny při tlumení

### Neomezené možnosti

- Zcela flexibilní na vytvoření dokonalé atmosféry

8721103060846

**Všestranné osvětlení pro každý okamžik vašeho dne**

- Ztlumení až na 1 %

**Jednoduše zážitek**

- Snadná instalace

**Ovládání**

- Snadné ovládání

# Přednosti

## Teplejší tóny při tlumení

Technologie WarmGlow se postará, aby se světlo při stmívání zbarvilo do teplejšího tónu, podobně jako tomu je u tradiční žárovky. Ztlumte teplotu světla z 2 700 K na 2 200 K a až na 1 %. Navodíte si útulnou atmosféru osvětlenou světlem podobným svíčkám.

## Zcela flexibilní na vytvoření dokonalé atmosféry

Navodte si všude, kde právě jste, atmosféru podle svých představ. Pohodlně si vyberete z pěti různých nastavení: Noční světlo (2700 K), Relaxační (2200 K), Jasně světlo (3000 K), Soustředění (4000 K) a Povzbuzující (6500 K).

## Ztlumení až na 1 %

Protože se dá osvětlení ztlumit až na pouhé 1 %, snadno si navodíte dokonalou atmosféru – ať už se chcete dívat na film, ztlumit světla před spaním, nebo potřebujete uprostřed noci noční lampičku.

## Snadná instalace

Jednoduchý konektor na připojení k elektroinstalaci a mechanismus, který svítidlo otočením upevní, znamenají, že svítidla se dají namontovat rychle a bez použití speciálního nářadí nebo postupů. Dálkové ovládání neboli nástěnný vypínač můžete snadno připevnit na zeď, takže je máte vždycky po ruce, když chcete světla rozsvítit nebo zhasnout.

## Snadné ovládání

Svítidlo Valen jednoduše nainstalujete jako běžné stropní svítidlo, a pak se můžete pustit do jeho používání přes dálkové ovládání nebo nástěnný vypínač. Nemusíte nic párovat a ani nepotřebujete žádnou mobilní aplikaci – stačí vybalit, nainstalovat a ovládat pomocí dálkové ovládání nebo nástěnného vypínače. Jedním kliknutím vyberte preferované scény nebo úrovně stmívání. Světlo obsahuje vestavěný paměťový čip, který si zapamatuje poslední nastavení, takže můžete mít pořád aktivovanou svou oblíbenou scénu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 128

## Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání, Nastavitelná bílá, WarmGlow

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 160 mA

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinnost: 0.9

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 2,5 kg
- Celková výška: 28 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Průměr: 541 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 4100 (@2700K)
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103060846
- Čistá hmotnost: 2,1 kg
- Hrubá hmotnost: 2,55 kg
- Výška: 54,5 cm
- Délka: 5,2 cm
- Šířka: 54,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.512

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)