

PHILIPS

LED trubice T5

LED

500 mm

4000 K

G5



8721103062963



Odolné pracovní osvětlení LED s vysokou kvalitou světla

Vyměňte staré zářivky za moderní a energeticky úspornou technologii LED – přechod na LED trubice Philips je rychlé a snadné. LED trubice Philips jsou ideální do míst, kde je potřeba hodně světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Když vyměníte svoje stávající zářivky (které od roku 2023 předpisy Evropské unie zakazují), okamžitě ušetříte víc než 40 % energie.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré zářivky

- Navrženo a testováno pro kompatibilitu se širokou škálou používaných elektronických předřadníků.

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Ušetří ve srovnání se zářivkami víc než 40 % energie
Kompatibilní s elektronickým předřadníkem

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T5
- Patice: G5
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 190
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 860 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 122

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8721103062963
- EOC: 872110306296300
- Název produktu: LED T5 mini HF 7W G5 CW 1CT/12

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 17-70 V
- Spotřeba energie: 7
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 531 mm
- Celková délka: 531,1 mm
- Celková šířka: 19 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 30K-80
- Technologie žárovky: LED
- Kompatibilita předřadníku: HF

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory:
Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy:
Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103062963
- Čistá hmotnost: 0,07 kg
- Hrubá hmotnost: 0,11 kg
- Výška: 2,4 cm
- Délka: 54,6 cm
- Šířka: 3,1 cm



Datum vydání: 2026-07-01
Verze: 0.228

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com