

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
Moire, 10 W

Stropní svítidla

4000 K

Bílá

8721103068996



## Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro oči

### Světelný efekt

- Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

### Jednoduše zážitek

- Bezproblémová instalace, která nevyžaduje zapojení.

### Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

### Špičková kvalita

- Snadné čištění

# Přednosti

## Technologie Interlaced Optics

Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která

světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

## Snadná instalace

### Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

## Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

# Specifikace

## General

- Barva kabelu: šedá

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ne

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 110

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Domácí kancelář, Hala, Hotel, Restaurace
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,21 kg
- Výška: 5 cm
- Celková výška: 50 mm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Průměr: 240 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1100
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103068996
- Čistá hmotnost: 0,21 kg
- Hrubá hmotnost: 0,34 kg
- Výška: 28,4 cm
- Délka: 28,4 cm
- Šířka: 6,4 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.227

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)