

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
s ventilátorem Bliss

Svítidla na stropním  
ventilátoru

2700–6500 K

Bílá

Stmívatelné; dálkové  
ovládání; nastavitelná bílá

8721103096029



## Stropní ventilátor se zásuvnými lopatkami a regulovatelným i nastavitelným LED osvětlením

Díky stropnímu světlu s ventilátorem Philips Bliss získáte LED osvětlení, se kterým budou vaše interiéry neustále jasně osvětlené, pohodlné a stylové – po celý den i rok. Stropní ventilátor se může pochlubit optimalizovanou konstrukcí s vylepšenou aerodynamikou lopatek a intenzivním proudem vzduchu ve dvou směrech. Nabídne vám stabilní výkon, takže se v létě rychle ochladíte a v zimě zajistí efektivní cirkulaci vzduchu. Motor s tichým chodem nebude rušit váš spánek ani soustředění, zatímco stabilní stropní držák a dokonale vyvážené lopatky ventilátoru minimalizují kmitání. Světlo samotné se pyšní vysokou kvalitou a flexibilitou použití, kterou od značky Philips vždy očekáváte. Navodte si dokonalou atmosféru pro každý okamžik – po ruce máte dokonale plynulou regulaci (až na 5 %) i nastavitelné bílé světlo (od teplé bílé (3000 K) až po studené denní světlo (6500 K). Naším vylepšeným rádiovým dálkovým ovládáním můžete stropní

ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

#### **Jednoduché nastavení**

- Snadná instalace

#### **Špičková kvalita**

- Tichý provoz

#### **Ovládání**

- Plynule nastavitelná atmosféra
- Intuitivní dálkové ovládání

#### **Odolnost**

- Intenzivní proudění vzduchu
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Dva směry proudění vzduchu

# Přednosti

## Snadná instalace

Nové mechanické provedení zkracuje instalaci ze 16 na 8 jednoduchých kroků. Ušetříte si čas i námahu.

## Tichý provoz

Tichý motor (<50 dB, takže je tišší než lednička) vás nebude rušit při spánku ani od soustředění. Stabilní stropní držák zase minimalizuje rozkmitávání.

## Plynule nastavitelná atmosféra

Stropní ventilátory Philips s LED osvětlením se dají plynule regulovat až na 5 %. Mají taky nastavitelné bílé světlo, od teplé bílé (3000 K) až po studené denní světlo (6500 K), takže se vám podaří na každý okamžik navodit dokonalou atmosféru.

## Intuitivní dálkové ovládání

Intuitivním rádiovým dálkovým ovládáním dokážete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

## Intenzivní proudění vzduchu

Díky kvalitnímu stejnosměrnému motoru a optimalizované konstrukci lopatek zajišťující intenzivní proudění vzduchu se náš stropní ventilátor postará o rychlé a efektivní ochlazení.

## Nastavitelná rychlost ventilátoru

U stropních ventilátorů Philips máte na výběr ze šesti rychlostí, aby šlo proudění vzduchu přizpůsobit vašim aktivitám nebo ročnímu období.

## Dva směry proudění vzduchu

Stejnoseměrný motor umožňuje proudění vzduchu vpřed i vzad pro celoroční použití: v létě vám zajistí chládek, v zimě se postará o cirkulaci teplého vzduchu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 128

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání, Nastavitelná bílá

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 310 mA
- Průtok ventilátoru: 7 980 m<sup>3</sup>/h
- Účinnost ventilátoru: 285

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 6,2 kg
- Celková výška: 29 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 4500 @4000K
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103096029
- Čistá hmotnost: 6,2 kg
- Hrubá hmotnost: 9,86 kg
- Výška: 29,1 cm
- Délka: 55,9 cm
- Šířka: 55,9 cm



Datum vydání:  
2026-06-03  
Verze: 0.256

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)