

PHILIPS

Stropní svítidlo Olas
s ventilátorem, 35 W
(ventilátor)+24 W (svítidlo)

Svítidla na stropním
ventilátoru

3000–6500 K

Černá

stmívatelné; více barev; teplota
chromatičnosti; dálkové
ovládání; nastavitelná bílá

8721103096128



Výkonné a tiché proudění vzduchu s nastavitelným LED osvětlením

Díky stropnímu světlu s ventilátorem Philips Olas získáte LED osvětlení, se kterým budou vaše interiéry neustále jasně osvětlené, pohodlné a stylové – po celý den i rok. Stropní ventilátor se může pochlubit trvale vysunutými lopatkami a kvalitním proudem vzduchu ve dvou směrech. Nabídne vám stabilní výkon, takže se v létě rychle ochladíte a v zimě zajistí efektivní cirkulaci vzduchu. Tichý motor neruší váš spánek ani soustředění a stabilní stropní držák a dokonale vyvážené lopatky minimalizují rozkmitávání. Získáte pocit bezpečí a předejdete prasklinám ve stropě. Světlo samotné se pyšní vysokou kvalitou a flexibilitou použití, kterou od značky Philips vždy očekáváte. Navodte si dokonalou atmosféru pro každý okamžik – po ruce máte dokonale plynulou regulaci (až na 5 %) i nastavitelné bílé světlo (od teplé bílé (3000 K) až po studené denní světlo (6500 K). Naším vylepšeným rádiovým dálkovým ovládáním můžete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

Špičková kvalita

• Tichý provoz

Ovládání

- Plynule nastavitelná atmosféra
- Intuitivní dálkové ovládání

Odolnost

- Intenzivní proudění vzduchu
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Dva směry proudění vzduchu

Bezpečnost a odolnost

- Bezpečný a stabilní

Přednosti

Tichý provoz

Tichý motor (<50 dB, takže je tišší než lednička) vás nebude rušit při spánku ani od soustředění. Stabilní stropní držák zase minimalizuje rozkmitávání.

Plynule nastavitelná atmosféra

Stropní ventilátory Philips s LED osvětlením se dají plynule regulovat až na 5 %. Mají taky nastavitelné bílé světlo, od teplé bílé (3000 K) až po studené denní světlo (6500 K), takže se vám podaří na každý okamžik navodit dokonalou atmosféru.

Intuitivní dálkové ovládání

Intuitivním rádiovým dálkovým ovládáním dokážete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

Intenzivní proudění vzduchu

Díky kvalitnímu stejnosměrnému motoru a optimalizované konstrukci lopatek zajišťující intenzivní proudění vzduchu se náš stropní ventilátor postará o rychlé a efektivní ochlazení.

Nastavitelná rychlost ventilátoru

U stropních ventilátorů Philips máte na výběr ze šesti rychlostí, aby šlo proudění vzduchu přizpůsobit vašim aktivitám nebo ročnímu období.

Dva směry proudění vzduchu

Stejnosměrný motor umožňuje proudění vzduchu vpřed i vzad pro celoroční použití: v létě vám zajistí chládek, v zimě se postará o cirkulaci teplého vzduchu.

Bezpečný a stabilní

Kombinace stabilního stropního držáku, ložisek a dokonale vyvážených lopatek ventilátoru vám zajistí minimalizaci rozkmitávání. Zajistí vám bezpečnost a současně předchází prasklinám ve stropě.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 110

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Vícebarevná teplota, Dálkové ovládání, Nastavitelná bílá

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 280 mA
- Průtok ventilátoru: 10 440 m³/h
- Účinnost ventilátoru: 298

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 5,5 kg
- Celková výška: 310 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 1 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2650@4300K
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103096128
- Čistá hmotnost: 5,5 kg
- Hrubá hmotnost: 7,9 kg
- Výška: 25,4 cm
- Délka: 67,7 cm
- Šířka: 35,7 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.201

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com