

# PHILIPS

Stropní svítidlo Velyx  
s ventilátorem, 32 W  
(ventilátor)+24 W (svítidlo)

Svítidla na stropním  
ventilátoru

3000/4300/6500K

Černá

Dálkové  
ovládání;SceneSwitch;nastavite  
lná bílá

8721103096883



## Tiché proudění vzduchu, teplé až studené bílé světlo

Stropní ventilátor se zásuvnými lopatkami a LED osvětlením Philips [Velyx/Civx] osvětlí váš interiér a současně vám zajistí chladivý vánek. Máte na výběr ze šesti rychlostí ventilátoru až do maximálního objemu proudění vzduchu 150 m<sup>3</sup>/min, abyste zvládli cokoli, co na vás doma čeká. Oboustranné lopatky ventilátoru jsou vyrobeny z robustní překližky. Nedeformují se a zachovávají si tvar i po tisících hodinách používání. Pokud chcete změnit barvu (z bílé na světlé dřevo nebo z černé na tmavé dřevo), lopatky ventilátoru jednoduše otočte. Plynulá regulace až na 10 % a tři odstíny bílé – teplá bílá (3000 K), studená bílá (4500 K) a studené denní světlo (6500 K) – vám umožní okamžitě změnit naladění prostředí. Naším vylepšeným rádiovým dálkovým ovládáním můžete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

### Jednoduše zážitek

- Oboustranné lopatky

### Ovládání

- Stmívatelné bílé světlo ve 3 odstínech

**Odolnost**

- Dva směry proudění vzduchu
- Příjemné proudění vzduchu

**Bezpečnost a odolnost**

- Zachovává původní tvar lopatek
- Bezpečné a s dlouhou životností

# Přednosti

## Oboustranné lopatky

Máte na výběr mezi lopatkami, které mají jednu stranu bílou a druhou ve světlém dřevě nebo jednu stranu černou a druhou v tmavém dřevě. Když máte chuť na změnu barvy, prostě je rychle otočíte.

## Stmívatelné bílé světlo ve 3 odstínech

Tyto stropní ventilátory Philips s LED osvětlením se dají plynule regulovat až na 10 %. Můžete si taky vybrat, jestli budou mít teplé bílé světlo (3000 K), studené bílé světlo (4300 K) nebo studené denní světlo (6500 K), takže se vám podaří na každý okamžik navodit dokonalou atmosféru.

## Dva směry proudění vzduchu

Stejnoseměrný motor umožňuje proudění vzduchu vpřed i vzad pro celoroční použití: v létě vám zajistí chládek, v zimě se postará o cirkulaci teplého vzduchu.

## Příjemné proudění vzduchu

Díky kvalitnímu stejnosměrnému motoru a maximálnímu průtoku vzduchu 170 m<sup>3</sup>/min vám náš stropní ventilátor zajistí rychlé a účinné ochlazení.

## Zachovává původní tvar lopatek

Lopatky jsou vyrobeny z odolné překližky. Nedeformují se a zachovávají si tvar i po tisících hodinách používání.

## Bezpečné a s dlouhou životností

Stropní ventilátor Philips s LED osvětlením si jednou nainstalujete a můžete si dopřávat roky bezpečného a bezstarostného pohodlí. Ventilátor splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, které vás chrání před úrazy způsobenými elektrickým proudem, ohněm nebo běžným opotřebením.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000–4300–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 104

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Dálkové ovládání, SceneSwitch, Nastavitelná bílá

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 260 mA
- Průtok ventilátoru: 10 200 m<sup>3</sup>/h
- Účinnost ventilátoru: 318

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 4,3 kg
- Celková výška: 340 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Průměr: 1 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2500@4300K
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nast. bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103096883
- Čistá hmotnost: 4,3 kg
- Hrubá hmotnost: 4,3 kg
- Výška: 19,9 cm
- Délka: 27,6 cm
- Šířka: 65,5 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.259

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)