

PHILIPS

Stropní svítidlo
s ventilátorem Solr

Svítidla na stropním
ventilátoru

2700–5500 K

Bílá

Stmívatelné; dálkové
ovládání; nastavitelná bílá

8721103103130



Stropní ventilátor se zásuvnými lopatkami a regulovatelným i nastavitelným LED osvětlením

Stropní ventilátor se zásuvnými lopatkami a LED osvětlením Philips [Tyr/ Solr] osvětlí váš interiér a současně vám zajistí chladivý vánek. Máte na výběr ze šesti rychlostí ventilátoru až do maximálního objemu proudění vzduchu 150 m³/min, abyste zvládli cokoli, co na vás doma čeká. Oboustranné lopatky ventilátoru jsou vyrobeny z robustní překližky. Nedeformují se a zachovávají si tvar i po tisících hodinách používání. Pokud chcete změnit barvu (z bílé na světlé dřevo nebo z černé na tmavé dřevo), lopatky ventilátoru jednoduše otočte. Plynulá regulace až na 10 % a tři odstíny bílé – teplá bílá (2700 K), studená bílá (4000 K) a studené denní světlo (5500 K) – vám umožní okamžitě změnit naladění prostředí. Naším vylepšeným rádiovým dálkovým ovládáním můžete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

Špičková kvalita

• Tichý provoz

Ovládání

- Intuitivní dálkové ovládání
- Stmívatelné bílé světlo ve 3 odstínech

Odolnost

- Intenzivní proudění vzduchu
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Dva směry proudění vzduchu

Bezpečnost a odolnost

- Bezpečné a s dlouhou životností

Přednosti

Tichý provoz

Tichý motor (<50 dB, takže je tišší než lednička) vás nebude rušit při spánku ani od soustředění. Stabilní stropní držák zase minimalizuje rozkmitávání.

Intuitivní dálkové ovládání

Intuitivním rádiovým dálkovým ovládáním dokážete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

Stmívatelné bílé světlo ve 3 odstínech

Tyto stropní ventilátory Philips s LED osvětlením se dají plynule regulovat až na 10 %. Můžete si taky vybrat, jestli budou mít teplé bílé světlo (3000 K), studené bílé světlo (4300 K) nebo studené denní světlo (6500 K), takže se vám podaří na každý okamžik navodit dokonalou atmosféru.

Intenzivní proudění vzduchu

Díky kvalitnímu stejnosměrnému motoru a optimalizované konstrukci lopatek zajišťující intenzivní proudění vzduchu se náš stropní ventilátor postará o rychlé a efektivní ochlazení.

Nastavitelná rychlost ventilátoru

U stropních ventilátorů Philips máte na výběr ze šesti rychlostí, aby šlo proudění vzduchu přizpůsobit vašim aktivitám nebo ročnímu období.

Dva směry proudění vzduchu

Stejnoseměrný motor umožňuje proudění vzduchu vpřed i vzad pro celoroční použití: v létě vám zajistí chládek, v zimě se postará o cirkulaci teplého vzduchu.

Bezpečné a s dlouhou životností

Stropní ventilátor Philips s LED osvětlením si jednou nainstalujete a můžete si dopřávat roky bezpečného a bezstarostného pohodlí. Ventilátor splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, které vás chrání před úrazy způsobenými elektrickým proudem, ohněm nebo běžným opotřebením.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–5500
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 128

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání, Nastavitelná bílá

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 330 mA
- Průtok ventilátoru: 7 980 m³/h
- Účinnost ventilátoru: 249

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 5,3 kg
- Celková výška: 375 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 4500 @4000K
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103103130
- Čistá hmotnost: 5,3 kg
- Hrubá hmotnost: 8,9 kg
- Výška: 29,4 cm
- Délka: 55,7 cm
- Šířka: 55,7 cm



Datum vydání:
2026-06-03
Verze: 0.246

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com