

# PHILIPS

Nástěnná svítidla  
Fira, 4,3 W

UltraEfficient

2700 K

Antracitová

Odolné proti vodě



8721103104793



## Naše zatím nejúspěšnější LED svítidla

Venkovní nástěnné svítidlo LED Philips Fira v antracitově šedé barvě je vyrobeno z odolného tlakově litého hliníku. Díky dvousměrnému vyzařování osvětlí stěnu spoustou rozptýleného jasného světla. Tato venkovní svítidla řady Ultra Efficient pomocí revoluční nové technologie snižují emise uhlíku, plýtvání materiálem i spotřebu energie.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádná efektivita

### Špičková kvalita

- Odolný design s povrchovou úpravou PowerShield

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Efekt dvousměrného světla

# Přednosti

## Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## Mimořádná efektivita



V porovnání se srovnatelnými standardními světly LED Philips spotřebuje alespoň o 50 % méně energie.

## Svitidla, která něco vydrží



Ochranná povrchová vrstva PowerShield Aby vaše venkovní svítidla zůstala ve skvělém stavu, používáme na nich špičkový práškový nátěr od společnosti Interpon, značky skupiny AkzoNobel. Je odolnější než tradiční barvy a zajišťuje ochranu před vyblednutím, poškrábáním, promáčknutím a rzi, aby výrobky zůstávaly krásné a výkonné.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Efekt dvousměrného světla

S tímto venkovním svítidlem Philips a jeho efektem dvousměrného světla si na své zahradě nebo terase můžete navodit dokonalou atmosféru.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: hliník

## Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ano
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

**Charakteristika světla**

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

**Spotřeba elektrické energie**

- Spotřeba energie: 4,3

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,73 kg
- Celková výška: 26 mm
- Celková délka: 8 mm
- Celková šířka: 12 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 800
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: B
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103104793
- Čistá hmotnost: 0,73 kg
- Hrubá hmotnost: 0,85 kg
- Výška: 27,6 cm
- Délka: 10 cm
- Šířka: 14,2 cm



Datum vydání:  
2026-06-03  
Verze: 0.179

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)