

PHILIPS

Nástěnná svítidla
Nayl, 4 W E27

UltraEfficient

2700 K

Antracitová

Odolné proti vodě



8721103104892



Naše zatím nejúspěšnější LED svítidla

Venkovní nástěnná LED svítidla Philips Nayl využívají žárovku LED řady UltraEfficient. Jedná se o přelomovou novou technologii, která snižuje emise uhlíku, plýtvání materiálem i spotřebu energie. Protože mají úžasnou životnost – 50 000 hodin – vydrží tato svítidla víc než dvakrát déle než obdobná venkovní LED svítidla Philips a spotřebují o 50 % méně energie. A to je přesně to, co udržitelnější planeta potřebuje.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádná efektivita

Špičková kvalita

- Odolný design s povrchovou úpravou PowerShield

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Mimořádná efektivita



V porovnání se srovnatelnými standardními světly LED Philips spotřebuje alespoň o 50 % méně energie.

Svitidla, která něco vydrží




Ochranná povrchová vrstva PowerShield Aby vaše venkovní svítidla zůstala ve skvělém stavu, používáme na nich špičkový práškový nátěr od společnosti Interpon, značky skupiny AkzoNobel. Je odolnější než tradiční barvy a zajišťuje ochranu před vyblednutím, poškrábáním, promáčknutím a rží, aby výrobky zůstávaly krásné a výkonné.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: hliník

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,71 kg
- Celková výška: 22 mm
- Celková délka: 12 mm
- Celková šířka: 15 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 840
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: 4
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103104892
- Čistá hmotnost: 0,71 kg
- Hrubá hmotnost: 0,87 kg
- Výška: 23,3 cm
- Délka: 15 cm
- Šířka: 21,3 cm



Datum vydání:
2026-06-03
Verze: 0.152

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com