

PHILIPS

Nástěnná svítidla Juli
25 W, E27, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě



8721103104977



Výborná odolnost díky provedení odolnému proti vlivům počasí

Toto venkovní svítidlo je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po jaké jste vždycky toužili.

Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

Ozdobte svou zahradu designem

- Dekorativní venkovní osvětlení

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Dekorativní venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo třeba navodit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. Toto venkovní svítidlo Philips se postará o nádherné dekorativní venkovní osvětlení, které bude mít jiskru i praktičnost. Zajistí, abyste venkovní prostory využili naplno a ve vlastním stylu.

Vysoce kvalitní materiály



Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: hliník

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Různé

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,79 kg
- Celková výška: 22 mm
- Celková délka: 15 mm
- Celková šířka: 22 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Patice/objímka: E27
- Maximální příkon náhradní žárovky: 25
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103104977
- Čistá hmotnost: 0,79 kg
- Hrubá hmotnost: 0,98 kg
- Výška: 24 cm
- Délka: 17 cm
- Šířka: 24 cm



Datum vydání:
2026-06-03
Verze: 0.156

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com