

# PHILIPS

Bodové svítidlo Cylr,  
4,6 W, GU10

Venkovní svítidla

2700 K

Černá

Odolné proti vodě



8721103104991



## Výborná odolnost díky provedení odolnému proti vlivům počasí

Toto venkovní svítidlo je navrženo podle nejnovějších trendů a životního stylu, aby vám zformovalo atmosféru, po jaké jste vždycky toužili.

### Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 000 hodin

### Špičková kvalita

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

# Přednosti

## Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

## Dlouhá životnost až 15 000 hodin



Toto spolehlivé a kvalitní LED svítidlo vydrží až 15 000 hodin. Pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a můžete se těšit z perfektního osvětlení domácnosti.

## Kvalitní materiál s dlouhou životností


Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a odolný, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energii nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: hliník

## Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

**Charakteristika světla**

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přizemní bodová/hrotová
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Celková výška: 32 mm
- Celková délka: 9 mm
- Celková šířka: 17 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 350
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: G
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 4.6
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103104991
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,83 kg
- Výška: 22 cm
- Délka: 11,5 cm
- Šířka: 20 cm



Datum vydání:  
2026-06-03  
Verze: 0.160

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)