

PHILIPS

Nástěnná svítidla Zyren 24,5 W

UltraEfficient Solar

5000 K

Bílá

Dvě úrovně jasu; Dusk to Dawn;
senzor; solární; odolné proti
vodě



8721103105493



Výkonné světlo a kvalita s dlouhou životností

Solární bezpečnostní osvětlovací řešení Philips Zyren UltraEfficient dokážou vyprodukovat intenzivní bílé světlo o 4 000 lumenech. V noci vaše venkovní prostory osvětlí tak, abyste získali klid na duši a měli větší pocit bezpečí. Špičkový pasivní infračervený (PIR) senzor má široký radiální (8 m) i tangenciální (16 m) detekční rozsah, ve kterém nejsou žádná hluchá místa. Díky otočné hlavě si můžete světlo nasměřovat tam, kde se vám to hodí, revoluční technologie UltraEfficient vám zase na jednou plné nabití zajistí až 4 noci svícení. Provoz od soumraku do úsvitu a dvě úrovně jasu vám přináší maximální energetické úspory i jistotu, že budete mít vždy potřebné osvětlení. Díky ochraně podle standardu IP65, robustnímu tělu s vysoce kvalitním sklem a materiálům odolným proti prasklinám je svítidlo Philips Zyren vhodné prakticky do všech povětrnostních podmínek. Je k dostání v černém nebo bílém provedení, s teplým bílým světlem (3000 K) nebo denním světlem (5000 K).

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 5000 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Duální jasnost, Od soumraku do úsvitu, Senzor, Solární, Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 24,5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,09 kg
- Celková výška: 16 mm
- Celková délka: 22 mm
- Celková šířka: 17 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 4000/50
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Denní světlo
- Napájení ze sítě: 8 DC
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103105493
- Čistá hmotnost: 1,09 kg
- Hrubá hmotnost: 1,29 kg
- Výška: 22 cm
- Délka: 23,5 cm
- Šířka: 20 cm



Datum vydání:
2026-06-24
Verze: 0.219

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com