

PHILIPS

Nástěnná svítidla Swyn 3,8 W

Solární, do exteriéru

2700 K

Černá

Dvě úrovně jasu; Dusk to Dawn;
senzor; solární; odolné proti
vodě



8721103105554



Solární zahradní světlo pro všechna roční období

Nástěnné svítidlo Philips Swyn je spolehlivé solární svítidlo, které vydrží svítit déle, snižuje spotřebu energie a podporuje udržitelnost.

Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

Udržitelné řešení osvětlení

- Solární energie
- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Zvláštní vlastnosti

- Světlo s dvojitým jasem


Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Není potřeba elektrického vedení

Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

Solární energie

Svítilna Philips Solar jsou navržena tak, aby maximálně využívala energii získanou ze slunce a zajistila tak déletrvající světlo. Jelikož nespotřebovávají žádnou elektřinu, pomohou vám šetřit peníze a zároveň i životní prostředí.

Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Spolehlivé světlo LED špičkové kvality vydrží až 25 000 hodin. Takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete doma užívat dokonalé světelné prostředí.

Vysoce kvalitní materiály


Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou, díky čemuž je spolehlivé, má dlouhou životnost a odolává korozi nebo ušpinění za jakéhokoli počasí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Světlo s dvojitým jasem

Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzařování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

Teplé bílé světlo 2700 K

Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energii nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Duální jasnost, Od soumraku do úsvitu, Senzor, Solární, Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Příkon: 3,8 W
- Spotřeba energie: 3,8 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,303 kg
- Celková výška: 11 mm
- Celková délka: 18 mm
- Celková šířka: 10 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 400/10
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 DC
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103105554
- Čistá hmotnost: 0,3 kg
- Hrubá hmotnost: 0,38 kg
- Výška: 13 cm
- Délka: 18,5 cm
- Šířka: 11 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.182

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com