

# PHILIPS

2x matná žárovka typu svíce  
s tradičním vzhledem, 40 W  
B35 E14

LED

2700 K

485 lm

50 000 h



8721103134875



## Žárovka UltraEfficient – naše dosud energeticky nejúspornější žárovky LED

Svitidla LED Philips UltraEfficient zajišťují krásné světlo. Nabízí vám výjimečně dlouhou životnost (50 000 hodin) a přináší okamžité a výrazné energetické úspory. Vyměňujte světelné zdroje méně často, ať si světlo víc užijete.

### Navrženo pro delší životnost a větší úsporu energie

- Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let

### Správná volba pro vysoce kvalitní světlo

- Pětiletá záruka

# Přednosti

## Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let



Vyhnete se častým výměnám žárovek. S životností až 50 000 hodin vydrží naše LED UltraEfficient 3,5krát déle než standardní LED Philips, takže si můžete dokonalé řešení osvětlení užívat více než 50 let.

### Pětiletá záruka

Díky naší štedré záruce 5 let si můžete dlouho užívat špičkové světlo.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

## Design a provedení

- Materiál: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 500 000
- Nominální životnost: 50 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Výběr požadované barvy: Ne
- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 210

## Různé

- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient

## Informace o balení

- EAN: 8721103134875
- EOC: 872110313487500
- Název produktu: LED CLA 40W B35 E14 WW FR ND UE 3CT/4EC

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.4
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Spotřeba energie: 2,3
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 3

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 97 mm
- Celková délka: 97 mm
- Celková šířka: 35 mm

## Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 35 mm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103134875
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Výška: 11,1 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 13 cm



Datum vydání:  
2026-06-06  
Verze: 0.217

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)