

# PHILIPS

2x matná žárovka typu svíce  
s tradičním vzhledem, 40 W  
B35 E14

LED

2700 K

470 lm

25 000 h



8721103134912



## Špičková žárovka LED pro domácnost

Matné svíčkové žárovky Philips LED vytváří efekt jemného rozptýleného světla a mají výjimečně dlouhou životnost. Čisté a elegantní provedení z nich činí dokonalou alternativu k svítidlům pro lustry s malou patič (E14).

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Jednoduché LED na každodenní užití

# Přednosti

## Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

## Jednoduché LED na každodenní užití

Univerzální LED Philips představuje skvělou žárovkou pro běžné potřeby osvětlení. LED Philips poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

## Design a provedení

- Materiál: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Výběr požadované barvy: Ne
- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 138

## Různé

- EyeComfort: Ne

## Informace o balení

- EAN: 8721103134912
- EOC: 872110313491200
- Název produktu: LED classic B35 40W E14 WW FR ND 3CT/4EC

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Spotřeba energie: 3,4
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 97 mm
- Celková délka: 97 mm
- Celková šířka: 35 mm

## Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 35 mm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103134912
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 11,1 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 13 cm



Datum vydání:  
2026-06-06  
Verze: 0.194

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)