

PHILIPS

Chytrý otočný vypínač,
pohodlné ovládání, regulace
stmívání, dobíjecí baterie

Chytré příslušenství

Nastavitelná tlačítka

Nástěnný s dálkovým
ovládáním

Funguje bez Wi-Fi



8721103136039



Vypínač All-In-One

Tento elegantní chytrý vypínač umožňuje snadno zapínat a vypínat světla a plynule regulovat jejich intenzitu otočným ovladačem. Disponuje také dvěma programovatelnými tlačítky pro okamžitý přístup k oblíbeným světelným režimům. V aplikaci WiZ nejprve k tlačítkům přiřadíte oblíbené scény a poté připevníte kompaktní základnu na stěnu. Nebo můžete magnetický ovladač odpojit a používat jej jako přenosný bezdrátový ovladač, kdykoli je potřeba. Vypínač komunikuje přímo s osvětlením, takže funguje spolehlivě i bez Wi-Fi, zatímco nenápadný LED kroužek ukazuje, zda je osvětlení aktivní nebo jestli je potřeba dobít baterii přes USB. Vše snadno nastavíte v aplikaci WiZ, která je plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ.

Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší

Chytré ovládání

- Široký dosah
- Connected by WiZ
- Přizpůsobitelné scény

Tvar produktu

- Pohodlné ovládání

Přednosti

Nastavení nemůže být snazší

Stáhněte si aplikaci WiZ, připojte zařízení k napájení a síti Wi-Fi a můžete ho začít používat.

Široký dosah

Ovládejte světla a zařízení v dosahu 15 metrů (v jakémkoli běžném interiéru s přepážkami a stěnami).

Connected by WiZ

Plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ – použijte k nastavení aplikaci WiZ a zpřístupněte si všechny výhody chytrého osvětlení.

Přizpůsobitelné scény

Pro větší pohodlí si můžete v aplikaci WiZ přizpůsobit 4 světelné scény. Pro přepnutí mezi variantami dokonalé atmosféry stačí krátce nebo dlouze kliknout.

Pohodlné ovládání

Základnu namontujte kamkoli a odpojte dálkový ovladač, abyste mohli osvětlení ovládat bezdrátově, kdykoli chcete.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ano
- Ovládací vzdálenost: 15 m

Spotřeba elektrické energie

- Napětí: 5 V

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Délka výřezu: 86 cm
- Šířka výřezu: 86 cm
- Celková výška: 2,49 mm
- Celková délka: 8,6 mm
- Celková šířka: 8,6 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Typ baterie: LP402030
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

Podporované systémy

- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103136039
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 13,7 cm
- Délka: 6,1 cm
- Šířka: 10,6 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.158

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com