

PHILIPS

4× stropní/nástěnná
svítidla Wyatt

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

Bez žárovky

Černá

ClickFix



8721103143457



Stylové a všestranné osvětlení pro váš domov

Pořídte si toto praktické bodové svítidlo Philips k sobě domů. Vyberte si takovou žárovku Philips GU10 LED, která bude ladit se stylem vašich bodových svítidel a během své dlouhé životnosti vám zajistí kvalitní osvětlení.

Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo
- Žárovka není součástí balení

Snadná instalace

- Snadná montáž s uchycením ClickFix

Jednoduše zážitek

- Svítidlo je vhodné umístit na stěnu nebo strop a pomůže vám upravit si místnost přesně podle vašich představ.

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní materiály

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

Žárovka není součástí balení


Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Snadná montáž s uchycením ClickFix

Namontujte si bodové světlo snadno sami – ve čtyřech snadných krocích pomocí patentovaného montážního systému Philips ClickFix. Držák jednoduše připevníte ke stropu, zapojte vodiče, a pak jedním pohybem světlo zaklapnete na místo.

Flexibilita při montáži na stěnu nebo strop

Vysoce kvalitní materiály



Odolný a atraktivní materiál zaručuje atraktivní a dlouhotrvající investici.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ne

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Baterie součástí balení: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Domácí kancelář, Hala
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- Zvláštní funkce: ClickFix

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 200 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,883 kg
- Celková výška: 94 mm
- Celková délka: 628 mm
- Celková šířka: 120 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Patice/objímka: GU10
- Maximální příkon náhradní žárovky: 50
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Počet světelných zdrojů: 4
- Možnosti montáže: Zapuštěné

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103143457
- Čistá hmotnost: 0,88 kg
- Hrubá hmotnost: 1,02 kg
- Výška: 73 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 10,6 cm



Datum vydání:
2026-07-04
Verze: 0.177

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com