

# PHILIPS

Strop. svít. s vent. Amigo,  
40(svít.)+20(vent.) W


Svítidla na stropním  
ventilátoru

2700–6500 K

Bílá

stmívatelné; dálkové  
ovládání; RGB  
barvy; nastavitelná bílá

8721103145574



## Bytelný stropní větrák se stmívatelným/ nastavitelným LED světlem

Díky stropnímu ventilátoru s LED svítidlem Philips Amigo budou vaše interiéry projasněné, příjemné a barevné po celý den i rok. Zakřivené lopatky uzavřené v robustním těle s dvojitým prstencem pro bezpečný a spolehlivý provoz, maximální objem vzduchu 30 m<sup>3</sup>/min, šest rychlostí ventilátoru a dva směry proudění vzduchu rychle ochladí v létě a efektivně cirkulují vzduch v zimě. Tichý motor neruší spánek ani soustředění, zatímco aerodynamický design lopatek snižuje hluk proudění vzduchu. Devět barevných režimů, včetně šesti dynamických plnobarevných režimů a nastavitelného bílého světla od teplého (2700 K) po studený (6500 K) režim, navodí dokonalou atmosféru. Naším vylepšeným rádiovým dálkovým ovládáním můžete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

**Díky různobarevnému světlu může být váš domov pokaždé jiný**

- Barevné i dynamické světelné scény

**Špičková kvalita**

- Tichý provoz

#### **Ovládání**

- Intuitivní dálkové ovládání

#### **Odolnost**

- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Dva směry proudění vzduchu
- Příjemné proudění vzduchu

#### **Bezpečnost a odolnost**

- Odolný a bezpečný

# Přednosti

## Barevné i dynamické světelné scény

Stačí stisknout tlačítko a máte atmosféru, která bude ladit s tím, co děláte – součástí 9 barevných režimů je 8 dynamických světelných show i nastavitelné bílé světlo, od teplých 2700K až po chladných 6500K.

## Tichý provoz

Tichý motor (<50 dB, takže je tišší než lednička) vás nebude rušit při spánku ani od soustředění. Stabilní stropní držák zase minimalizuje rozkmitávání.

## Intuitivní dálkové ovládání

Intuitivním rádiovým dálkovým ovládáním dokážete stropní ventilátor s LED osvětlením snadno ovládat, ať jste doma kdekoli – nemusíte ovládáním přímo mířit na ventilátor.

## Nastavitelná rychlost ventilátoru

U stropních ventilátorů Philips máte na výběr ze šesti rychlostí, aby šlo proudění vzduchu přizpůsobit vašim aktivitám nebo ročnímu období.

## Dva směry proudění vzduchu

Stejnoseměrný motor umožňuje proudění vzduchu vpřed i vzad pro celoroční použití: v létě vám zajistí chládek, v zimě se postará o cirkulaci teplého vzduchu.

## Příjemné proudění vzduchu

Díky kvalitnímu stejnosměrnému motoru a maximálnímu průtoku vzduchu 170 m<sup>3</sup>/min vám náš stropní ventilátor zajistí rychlé a účinné ochlazení.

## Odolný a bezpečný

Robustní dvojité prstenec je pevnější a bezpečnější než provedení s jedním prstencem u jiných stropních ventilátorů. Při montáži stačí otočit a je na místě.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 110

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Svítidla na stropním ventilátoru
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání, RGB barvy, Nastavitelná bílá

**Další charakteristiky**

- Proud žárovky: 300 mA
- Průtok ventilátoru: 1 620 m<sup>3</sup>/h
- Účinnost ventilátoru: 81

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 2 kg
- Celková výška: 151 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Průměr: 480 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 4400 @ 4000K
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nast. bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103145574
- Čistá hmotnost: 1,5 kg
- Hrubá hmotnost: 2,32 kg
- Výška: 51,7 cm
- Délka: 51,7 cm
- Šířka: 18,7 cm



Datum vydání:  
2026-06-24  
Verze: 0.111

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)