

# PHILIPS

Přenosné svítidlo  
Mycena

Přenosná svítidla

4000/3000/6500 K

Černá

Stmívatelné; vícebarevné

8721103148445



## Přenosné svítidlo pro hezčí domov

Tato minimalistická stolní lampa je vybavena nabíjecí baterií 1800 mAh, která poskytuje až 6 hodin spolehlivého bezdrátového osvětlení bez poklesu výkonu. Vydává stabilně 150 lumenů (LED světelný zdroj 200 lm) a poskytuje tak ideální úroveň jasu pro relaxační večery nebo vytvoření útulné atmosféry. S možností výběru barevné teploty světla (studená 6500 K, neutrální 4000 K a teplá 3000 K), můžete snadno vytvořit atmosféru v jakémkoli prostoru, od obývacího pokoje a ložnice až po kuchyni. Intuitivní dotykové ovládání zajišťuje snadné používání: jednoduše klepněte pro přepínání mezi odstíny světla nebo dlouze stiskněte pro úpravu jasu.

### Vysoce kvalitní světlo

- EyeComfort – světlo, které neunavuje oči

### Sladte své interiéry

- Výrazná a elegantní forma
- K dostání ve 3 barevných variantách

### Ovládání

- Stmívatelné

# Přednosti

## EyeComfort – světlo, které neunavuje oči



Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř a je

proto velmi důležité, aby byl Váš domov správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED svítidla Philips nejen vyzařují příjemné světlo, ale taky si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Dokážou zajišťovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí.

## Výrazná a elegantní forma

Moderní a čistý design přináší do vašich místností eleganci a kultivovanost.

## K dostání ve 3 barevných variantách

Vyberte barvu, která ladí s vašimi stávajícími barevnými schémata.

## Stmívatelné

Umožňuje změnu atmosféry pomocí snížení úrovně jasu LED žárovek z jasného bílého světla na příjemnou zář – stejně jako u tradičních svítidel.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000/4000/6500
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 75

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přenosná svítidla
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Vícebarevná teplota

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 400 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,36 kg
- Celková výška: 204 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Průměr: 156 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 150
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelná bílá (teplá bílá, přirozená bílá a studená bílá na přepínači)
- Napájení ze sítě: 5 DC
- Typ baterie: INR18650
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103148445
- Čistá hmotnost: 0,36 kg
- Hrubá hmotnost: 0,44 kg
- Výška: 21,4 cm
- Délka: 18 cm
- Šířka: 18 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.191

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)