

PHILIPS

Bod. sv. 50W PAR16
GU10 ×5

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8721103152558



Užijte si stmívatelné, teplé bílé LED světlo

Toto bodové svítidlo Philips LED poskytuje jasný zaměřený stmívatelný paprsek, výjimečně dlouhou životnost a výrazné energetické úspory. Toto bodové svítidlo je dokonalou dlouhotrvající náhradou za 50W bodová svítidla s patičí GU10.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Možnost ztlumení do teplého světla

Stmívatelné (žárovky LED)

- Stmívatelné (žárovky LED)

Přednosti

Teplé bílé světlo jako u žárovky

Teplota barvy této žárovky je 2 700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Je ideální pro domácí osvětlení.

Možnost ztlumení do teplého světla

Tato stmívatelná žárovka nabízí teplé světlo s teplotou chromatičnosti od 2200 K do 2700 K. Čím více světlo ztlumíte, tím je teplejší.

Stmívatelné (žárovky LED)



S touto žárovkou si pomocí většiny stmívačů navodíte příjemnou atmosféru díky plynulé regulaci. V tabulce kompatibility stmívačů si zkontrolujte, zda lze váš stmívač s tímto světlem použít.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Design a provedení

- Barva: Stříbro
- Materiál: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Baterie součástí balení: Ne
- Výběr požadované barvy: Ne
- Integrované LED: Ano
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne
- Střední díl: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 355 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 77

Různé

- Styl: Moderní
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: WarmGlow

Informace o balení

- EAN: 8721103152558
- EOC: 872110315255800
- Název produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0,5
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 50
- Spotřeba energie: 4,6
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 700 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 50 mm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Kód IP: IP20
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Kompatibilita předřadníku: Síťové napájení

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103152558
- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Hrubá hmotnost: 0,24 kg
- Výška: 11,5 cm
- Délka: 5,2 cm
- Šířka: 17 cm



Datum vydání:
2026-07-04
Verze: 0.191

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com