

PHILIPS

Chytrý RGBIC LED světelný pásek, 20 m,
typ C, Connected by WiZ

Smart LED

Vícebarevné světelné efekty

Statické a dynamické světelné režimy

Univerzální a seřiznutelné



8721103159588



Plynulé barvy

Tento univerzální RGBIC světelný pásek přináší zářivé vícebarevné efekty – od pohyblivé duhy a plynulých barevných přechodů až po třpytivé dynamické scény. Vytvořte si v každé místnosti dokonalou atmosféru díky široké škále živých barev. Pásek se dá flexibilně seřiznout tak, aby se vešel prakticky kamkoli. Dá se proto snadno namontovat na nábytek, podél stěn nebo pod skříňky (nezapomeňte, že uříznuté části nejde znovu připojit). Snadné nastavení pomocí aplikace WiZ a plná kompatibilita se všemi produkty Connected by WiZ.

Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší
- Snadná montáž

Chytré funkce

- Detekce pohybu SpaceSense
- Synch. s hudbou

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy

- Vícebarevné světlo
- Zářivá barva

Přednosti

Nastavení nemůže být snazší




1. Stáhněte si aplikaci WiZ2. Zapněte své světlo3. Připojte světlo k Wi-Fi

Snadná montáž



Ohněte a seřízněte do libovolného prostoru a poté pomocí oboustranné lepicí podložky a montážního příslušenství připevněte na místo.

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Synch. s hudbou




Užijte si rytmus s funkcí Music Sync. Snadno synchronizujte osvětlení s oblíbenou hudbou pomocí mikrofону ve smartphonu.

Certifikace Matter




Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Vícebarevné světlo



Tento světelný proužek dokáže najednou vytvářet různé barvy pro oslnivé vícebarevné světelné efekty, jako jsou pohybuující se duhy a jiskřivé odlesky.

Zářivá barva



Vyberte si z milionů zářivých barev a vytvořte si ambientní osvětlení pro jakoukoli náladu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ano
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): ≥ 80
- Teplota chromatičnosti: 2700/6500
- Doba zahřívání do 60 % světla: < 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Dětský pokoj, Společenská místnost

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 75 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,9
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie: 30,6
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,465 kg
- Celková výška: 0,21 mm
- Celková délka: 2 000 mm
- Celková šířka: 1 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Celkový světelný tok svítidla: NA
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)
- Příkon žárovky: 36
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103159588
- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Hrubá hmotnost: 0,7 kg
- Výška: 21,8 cm
- Délka: 8,2 cm
- Šířka: 18,9 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.216

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com