

PHILIPS

Chytrá LED RGB žárovka
s dálkov. ovl., A60, patice
E27, 806 lm

Smart LED

Miliony barev

Nastavitelná bílá

Dálkové ovládání

8721103159700



Pro chytřejší domácí osvětlení

Proměňte svůj prostor chytrým osvětlením, které se přizpůsobí každému okamžiku. Navodte si atmosféru jasným světlem v milionu různých barev nebo přednastavenými režimy, jako jsou Fireplace nebo Ocean. Snadno přepínejte mezi chladným energizujícím bílým světlem a teplými relaxačními tóny. Rozsah se dá nastavit od 2200 K do 6500 K, také můžete jemně doladit jas od 100 % až po pouhé 1 %, abyste měli všechno plně pod kontrolou.

Chytré ovládání

- Connected by WiZ
- Chytré ovládání

Chytré funkce

- Detekce pohybu SpaceSense

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy


- Miliony barev
- Nast. bílé světlo
- Stmívání

Přednosti

Connected by WiZ


Ovládejte osvětlení asistentem chytré domácnosti přes aplikaci WiZ, příslušenství nebo hlasové příkazy (kompatibilní s Alexa i Google Home).

Chytré ovládání



Ovládejte osvětlení asistentem chytré domácnosti přes aplikaci WiZ, příslušenství nebo hlasové příkazy (kompatibilní s Alexa i Google Home).

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Miliony barev




Vyberte libovolnou barvu z palety nebo sáhněte po přednastaveném režimu, jako jsou třeba Ohniště nebo Oceán, pro navození úžasné atmosféry a nálady.

Nast. bílé světlo



Snadno upravujete světlo od chladných, namodralých odstínů, které zlepšují viditelnost a soustředění, až po jemné teplé tóny pro večerní relaxaci (rozsah CCT 2200 K – 6500 K).

Stmívání



Světlo se dá plynule ztlumovat z plného jasu až na 1 %, abyste dosáhli správné úrovně osvětlení pro jakoukoli činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,05 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 806 @ 2700K lm
- Doba náběhu: <0,5 s
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 65 mA

Informace o balení

- EAN: 8721103159700
- EOC: 872110315970000
- Název produktu: PHI WFB 60W A60 E27 RGB 1PK + Remote

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0,5
- Napětí: AC 220–240 V
- Spotřeba energie: 8,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 11,1 mm
- Celková délka: 11,1 mm
- Celková šířka: 6 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 25 000
- Jmenovitý výkon: 8,5 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103159700
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,13 kg
- Výška: 13 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 14 cm



Datum vydání: 2026-07-18
Verze: 0.135

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com