

# PHILIPS

Sada Smart LED GU10,  
kompletní spektrum, nast.  
bílá, černá, 4 ks v bal.

Smart LED


Nastavitelné bílé a barevné  
světlo

Včetně žárovky, upevňovacího  
kroužku a konektoru

Hlava s náklonem až 30°



8721103159984



## Rozjasněte svůj domov

Vylepšete své osvětlení touto chytrou LED sadou s patičí GU10, která nabízí nastavitelné bílé světlo – od teplých relaxačních tónů až po chladnější odstíny na lepší soustředění (2200 K - 6500 K) i živé barvy pro dekorativní i ambientní osvětlení. Plynulé stmívání z plného jasu až na 1 % vám umožní kdykoli navodit dokonalou atmosféru.

### Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší
- Snadná instalace

### Chytré ovládání

- Chytrější způsob osvětlení vašeho domova

### Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

### Chytrá zařízení


- Certifikace Matter

### Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Jasně a živé barvy

# Přednosti

## Nastavení nemůže být snazší



1. Stáhněte si aplikaci WiZ2. Zapněte své světlo3. Připojte světlo k Wi-Fi

## Snadná instalace



Jednoduše odstraňte kovový kroužek, vsuňte a zapojte žárovku, poté kroužek znovu nasadíte, a tím ji zajistíte.

## Chytřejší způsob osvětlení vašeho domova



Sada obsahuje vše, co potřebujete, abyste mohli začít využívat výhody chytrého osvětlení.

## Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

## Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

## Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

## Jasně a živě barvy



Jasně světlo v živých barvách zkrášlí vaši domácnost a navodí atmosféru na každou příležitost.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

**Odolnost**

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

**Charakteristika světla**

- Vyzařovací úhel: 36
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 85

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj
- EyeComfort: Ne

**Další charakteristiky**

- Proud žárovky: 40 mA

**Spotřeba elektrické energie**

- Napětí: 220–240 V
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,155 kg
- Délka výřezu: 6,8–7,5 cm
- Šířka výřezu: 6,8–7,5 cm
- Vzdálenost zapuštění: 10 mm
- Celková výška: 7,2 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Frekvence: 50/60
- Průměr: 90 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 400
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
- Příkon žárovky: MAX 5 LED GU10
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

**Žárovka**

- Tvar produktu: NA
- Upgradovatelný software: Ano

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8721103159984
- Čistá hmotnost: 0,16 kg
- Hrubá hmotnost: 0,8 kg
- Výška: 10,6 cm
- Délka: 14,1 cm
- Šířka: 25,9 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.100

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)