

PHILIPS

Chytrá LED RGB žárovka,
A60, patice E27, 1521 lm,
2 ks

Smart LED

Miliony barev

Nastavitelná bílá

Stmívání

8721103160003



Pro chytřejší domácí osvětlení

Proměňte svůj prostor chytrým osvětlením, které se přizpůsobí každému okamžiku. Navodte si atmosféru jasným světlem v milionu různých barev nebo přednastavenými režimy, jako jsou Fireplace nebo Ocean. Snadno přepínejte mezi chladným energizujícím bílým světlem a teplými relaxačními tóny. Rozsah se dá nastavit od 2200 K do 6500 K, také můžete jemně doladit jas od 100 % až po pouhé 1 %, abyste měli všechno plně pod kontrolou.

Chytré ovládání

- Connected by WiZ
- Chytré ovládání

Chytré funkce

- Detekce pohybu SpaceSense

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy


- Miliony barev
- Nast. bílé světlo
- Stmívání

Přednosti

Connected by WiZ


Ovládejte osvětlení asistentem chytré domácnosti přes aplikaci WiZ, příslušenství nebo hlasové příkazy (kompatibilní s Alexa i Google Home).

Chytré ovládání



Ovládejte osvětlení asistentem chytré domácnosti přes aplikaci WiZ, příslušenství nebo hlasové příkazy (kompatibilní s Alexa i Google Home).

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Miliony barev




Vyberte libovolnou barvu z palety nebo sáhněte po přednastaveném režimu, jako jsou třeba Ohniště nebo Oceán, pro navození úžasné atmosféry a nálady.

Nast. bílé světlo



Snadno upravujete světlo od chladných, namodralých odstínů, které zlepšují viditelnost a soustředění, až po jemné teplé tóny pro večerní relaxaci (rozsah CCT 2200 K – 6500 K).

Stmívání



Světlo se dá plynule ztlumovat z plného jasu až na 1 %, abyste dosáhli správné úrovně osvětlení pro jakoukoli činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,062 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 4 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Doba náběhu: <1 s
- Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 121

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 70 mA

Informace o balení

- EAN: 8721103160003
- EOC: 872110316000300
- Název produktu: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 220–240 V
- Spotřeba energie: 12,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 13

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 12,2 mm
- Celková délka: 12,2 mm
- Celková šířka: 6 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý výkon: 12.5 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data nákupu u autorizovaného prodejce
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103160003
- Čistá hmotnost: 0,12 kg
- Hrubá hmotnost: 0,22 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 14 cm



Datum vydání:
2026-07-29
Verze: 0.129

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com