

PHILIPS

HDMI Sync Box
s podsvícením TV pro 55-65"
TV, Connected by WiZ

Smart LED

Strhující světelné efekty

Synchr. se zařízeními HDMI 2.0

4K při 60 Hz, HDR10+, Dolby
Vision

8721103160584

Jednoduše fascinující

Sync Box s 4K rozlišením při 60 Hz a funkcí HDR10+ a Dolby Vision vytvoří v reálném čase perfektně vyladěné barvy. Světla se dají přes port HDMI snadno synchronizovat s jakýmkoli HDMI 2.0 zdrojem videa – jako jsou streamovací zařízení nebo přijímače kabelové televize. (Poznámka: Synchronizace nejde provést s aplikacemi pro chytré TV). Nastavení je rychlé a snadné díky aplikaci WiZ, kde najdete výběr přednastavených synchronizačních režimů, které si můžete upravit pro skutečně osobitý zážitek na míru. Aplikace WiZ zajišťuje plnou kompatibilitu se všemi produkty Connected by WiZ a možnost ovládání přes chytré domácí asistenty, jako jsou Alexa nebo Google Home.

Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší
- Snadná instalace v 5 krocích
- Co vše pro začátek potřebujete:

Chytré funkce

- Přiveďte obrazovku k životu
- Předn. režimy synch.

Světelné režimy

- Pohlcující osvětlení

Přednosti

Nastavení nemůže být snazší



1. Stáhněte si aplikaci WiZ2. Zapněte své světlo. Připojte světlo k Wi-Fi

Snadná instalace v 5 krocích

1. Připevněte podsvícení a zajistěte ho svorkami. 2. Připojte synchronizační box do el. zásuvky. 3. Připojte zařízení HDMI k synchronizačnímu boxu. 4. Připojte synchronizační box k portu HDMI na TV. 5. Připojte podsvícení k synchronizačnímu boxu.

Co vše pro začátek potřebujete:

• Synch. box s podsvícením TV • Externí zdroj videa HDMI • TV • Síť Wi-Fi • Smartphone

Přiveďte obrazovku k životu


Synchronizujte své chytré osvětlení s jakýmkoli video obsahem přes HDMI a ponořte se do děje svých oblíbených filmů, videoher a sportu.

Předn. režimy synch.



V aplikaci WiZ najdete předvolené synchronizační režimy, jako například Filmový a Relaxační, které si můžete dle potřeby dále přizpůsobit.

Pohlující osvětlení



Změňte svůj zážitek z domácí zábavy synchronizací osvětlení s hudbou a videem – je nutný synchronizační hardware.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Rozsah okolní teploty: -10 až +40 °C
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 20
- Teplota chromatičnosti: 2700/6500
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 7

Světelný řetěz / světelný pás

- Prodloužitelné: Ne

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj, Společenská místnost

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 100 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinek: 0.75
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,408 kg
- Celková výška: 0,35 mm
- Celková délka: 252 mm
- Celková šířka: 1 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50/60
- Celkový světelný tok svítidla: 120
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné přechody i bílé světlo (RGBICW)
- Příkon žárovky: 17
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Tvar produktu: NA
- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data nákupu u autorizovaného prodejce
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103160584
- Čistá hmotnost: 0,41 kg
- Hrubá hmotnost: 0,62 kg
- Výška: 17,8 cm
- Délka: 9,7 cm
- Šířka: 17,8 cm



Datum vydání:
2026-07-29
Verze: 0.129

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com