

PHILIPS

Stropní LED svítidlo
SuperSlim, nastavitelná bílá,
2700 K až 6500 K, 32 W

Smart LED

Extra štíhlý design

Nastavitelná bílá (2700 -
6500 K)

Stmívání až na 1 %



8721103163578



Udělejte si chvíli s bílou

Toto kulaté stropní svítidlo je vynikající volbou pro prostory s nízkými stropy. Má tenký 32mm rámeček, který přispívá k elegantnímu modernímu vzhledu a působí v místnosti nerušivě. Elegantní provedení nejen zvyšuje estetickou přitažlivost, ale také umožňuje snadnou montáž na stropy, kde nelze použít zapuštěnou montáž. Stmívatelným chytrým LED stropním svítidlem s nastavitelnou bílou (2700 K až 6500 K) si snadno navodíte správnou náladu. Vše snadno nastavíte a ovládáte pomocí aplikace WiZ, která je plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ.

Chytré ovládání

- Chytré ovládání

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Detekce pohybu SpaceSense

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy

- Nast. bílé světlo
- Vždy to správné světlo
- Okamžitě útulno

Přednosti

Chytré ovládání

Mějte díky asistentovi chytré domácnosti vše pod kontrolou přes aplikaci WiZ nebo hlasové příkazy.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Nast. bílé světlo

Snadno přepínejte mezi chladnými modravými odstíny pro lepší viditelnost a soustředění a jemnými teplými na relaxaci (rozsah CCT barev 2700 K - 6500 K).

Vždy to správné světlo

Díky režimům, jako jsou Relaxační nebo Soustředění, snadno vytvoříte atmosféru pro každou činnost.

Okamžitě útulno

Ztlumením na teplé odstíny se světlo zjemní a tím vám snadno navodí útulnou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 80
- Teplota chromatičnosti: 2700/6500
- Doba zahřívání do 60 % světla: < 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Studovna
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 75 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.9
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 2,3 kg
- Celková výška: 2,8 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 550 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 3800
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nast. bílé světlo
- Příkon žárovky: 32
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103163578
- Čistá hmotnost: 2,3 kg
- Hrubá hmotnost: 2,65 kg
- Výška: 55 cm
- Délka: 3,2 cm
- Šířka: 54,5 cm



Datum vydání: 2026-06-17
Verze: 0.155

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com