

PHILIPS

Nást. svít.

Nástěnná svítidla

4000 K

Bílá

Senzor

8721103328595



Profesionální kvalita pro váš projekt

Opravdoví profesionálové důvěřují našemu úspornému nástěnnému LED světlu ProjectLine se snadnou instalací.

Snadná instalace

- Instalace by nemohla být jednodušší. Svítidlo drží po obou stranách integrované klipy, takže jej nemusíte šroubovat. K žárovce pak jednoduše připojíte kabel s konektorem GU10.

Odolnost

- Díky robustnímu a zároveň všestrannému kovovému provedení je osvětlení Philips Peridot vhodné do většiny interiérů. Je k dispozici v čtvercovém a kulatém provedení s černou, bílou nebo metalickou povrchovou úpravou. Můžete si vybrat mezi pevnou nebo otočnou hlavou, která má nastavitelný úhel 30°. Osvětlení má 5letou záruku.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

- Díky PIR senzoru, vysokému světelnému toku a režimům osvětlení je solární bezpečnostní světlo Philips vhodné pro použití na zahradě, dvoře, v garáži, na chodnících nebo na jakémkoli jiném venkovním místě.

Přednosti

Snadná instalace

Instalace by nemohla být jednodušší. Svítidlo drží po obou stranách integrované klipy, takže jej nemusíte šroubovat. K žárovce pak jednoduše připojíte kabel s konektorem GU10.

Odolné provedení

Díky robustnímu a zároveň všestrannému kovovému provedení je osvětlení Philips Peridot vhodné do většiny interiérů. Je k dispozici v čtvercovém a kulatém provedení s černou, bílou nebo metalickou povrchovou úpravou. Můžete si vybrat mezi pevnou nebo otočnou hlavou, která má nastavitelný úhel 30°. Osvětlení má 5letou záruku.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Díky PIR senzoru, vysokému světelnému toku a režimům osvětlení je solární bezpečnostní světlo Philips vhodné pro použití na zahradě, dvoře, v garáži, na chodnících nebo na jakémkoli jiném venkovním místě.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: PC
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -20 až +40 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Typ konektoru: Bez zástrčky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Tolerance světelného toku: -10%, +15%
- Kód barvy: 840 neutrální bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000
- Počáteční chromatičnost: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 1 400
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Symetrická
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 93
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: 28

Různé

- Speciálně navrženo pro: Garáž, Hala, Parkoviště, Sklad
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- Zvláštní funkce: Senzor

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220–240
- Náběhový proud: 1,38
- Doba náběhového proudu: 0,288
- Účinek (zlomek): 0.7

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 15
- Tolerance spotřeby energie: -10%, +5%
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 15

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 68 mm
- Celková délka: 223 mm
- Celková šířka: 133 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Neutrální bílé světlo
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Připojení: Šroubová svorkovnice, dvoupólová
- Stmívatelné: Ne
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Předřadník integrovaný na desce LED (DoB)
- Včetně předřadníku: Ano
- Značka hořlavosti: Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK06 | 1 J
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 35
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1
- Možnosti montáže: Strop, Stěna

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8721103328595
- Čistá hmotnost: 0,29 kg
- Hrubá hmotnost: 0,38 kg
- Výška: 13,8 cm
- Délka: 22,8 cm
- Šířka: 7,3 cm



Datum vydání:
2026-07-25
Verze: 0.102

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com