

# PHILIPS

Topiary Wandleuchte,  
60W, E27, ohne  
Leuchtmittel

myGarden

Ohne Leuchtmittel

Schwarz

Wasserbeständig



01816/30/PN



## Schaffen Sie großartige Momente im Freien

Mit dieser Black Edition Wandleuchte von Philips myGarden kreieren Sie in Ihrem Außenbereich einen Vintage-Look. Das schicke Retro-Design, die hochwertigen Materialien und die schwarze Optik passen perfekt zu Ihrem persönlichen Stil.

### Für den Außenbereich

- Qualitativ hochwertiges Material

### Besondere Eigenschaften

- Wetterfest

### Genießen Sie Ihren Außenbereich

- Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

# Besonderheiten

## Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

## Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre

Diese Wandleuchte wurde neuesten Trends und Lebensstilen nach entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

## Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminium

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Klassisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,575 kg
- Höhe: 29 cm
- Länge: 30 cm
- Breite: 35 cm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Netzstrom: 50 Hz
- LED: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Socket: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 60 W
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696156766
- Nettogewicht: 1,58 kg
- Bruttogewicht: 2,23 kg
- Höhe: 41,4 cm
- Länge: 25,9 cm
- Breite: 27,5 cm
- Material-Nummer (12NC): 915005308701



Ausstellungsdatum:  
2024-04-25  
Version: 0.529

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.