



17273/93/16





# Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips myGarden Raccoon Wandleuchte in strukturiertem Anthrazit bietet eine leistungsstarke Beleuchtung Ihres Außenbereichs. LED-Licht, synthetische Materialien und ein minimalistisches Design sorgen für eine moderne Atmosphäre.

# Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- · Hochwertige LED-Beleuchtung
- · Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- · Warmweißes Licht
- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

# Entworfen für Ihren Garten

• IP44 – wetterfest

# Besonderheiten

# **Energiesparend**



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

# Hochwertige LED-Beleuchtung



Bei der LED-Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

# Lange Lebensdauer



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden (entspricht 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Wechsel der Glühlampe machen und können in Ihrem Zuhause immer ein perfektes Lichtambiente genießen.

# Warmweißes Licht



Licht kann verschiedene
Farbtemperaturen aufweisen, die in
der Einheit Kelvin (K) angegeben
werden. Leuchten mit einem niedrigen
Kelvin-Wert erzeugen ein warmes,
gemütlicheres Licht, wohingegen
Leuchten mit einem höheren KelvinWert ein kühles, belebenderes Licht
erzeugen. Diese Philips Leuchte bietet
warmweißes Licht für eine gemütliche
Atmosphäre.

# 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.

# Daten

### Design und Materialausführung

Farbe: AnthrazitMaterial: Metall

#### Nutzlebensdauer

Nennlebensdauer: 25.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

· LED integriert: Ja

#### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

# Lichteigenschaften

· Farbtemperatur: 2700 K

# **Sonstiges**

Stil: Zeitgenössisch

• Typ: Wandleuchten

EyeComfort: Ja

 Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,620 kg
Gesamte Höhe: 205 mm
Gesamte Länge: 162 mm
Gesamte Breite: 66 mm

#### **Service**

· Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

 Lichtquelle entspricht Standardlampe: 30

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 400 lm

· Lichttechnologie: LED

· Lichtfarbe: Warmweißes Licht

· Netzstrom: 50-60 Hz

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

 Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4 W

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse II

· Austauschbare Lichtquelle: Nein

· Anzahl Lichtquellen: 1

# Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718291479468

Nettogewicht: 0,62 kgBruttogewicht: 0,68 kg

Höhe: 22,8 cmLänge: 7,8 cmBreite: 16,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-06 Version: 0 490

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.