



17354/93/P3



# Genieße Deinen wunderschönen Garten mit Licht

Die Philips Stratosphere LED-Wandlaterne für den Außenbereich in Anthrazitgrau besteht aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Das Design bietet eine Lichtverteilung in zwei Richtungen, um Deine Wand frontal mit ausreichend gestreutem hellen Licht zu versorgen.

# Nachhaltige Lichtlösungen

- Energiesparend
- · Hochwertige LED-Beleuchtung

### Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

· Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

# Moderne Beleuchtung für den Außenbereich

• Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

### Besondere Eigenschaften

- · Einfache Installation
- Wetterfest
- · Lange Lebensdauer von bis zu 30 Jahren

# Besonderheiten

### **Energiesparend**



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

### Hochwertige LED-Beleuchtung

Bei der LED-Lichttechnologie, die in diese Philips Lampe integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

### Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

# 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

### **Einfache Installation**



Die Installation einer Leuchte gestaltet sich nicht immer einfach. Bei der Außenleuchte von Philips wurde besonders auf eine einfache Handhabung geachtet, um Ihnen die Installation zu erleichtern. Im Lieferumfang des Produkts ist ein Torxschlüssel enthalten, den Sie während der Installation benötigen.

## Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

### Lange Lebensdauer (30 Jahre)



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden (entspricht 30 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Wechsel der Glühlampe machen und können in Ihrem Zuhause immer ein perfektes Lichtambiente genießen.

# Daten

### Design und Materialausführung

Farbe: AnthrazitMaterial: Metall

#### **Nutzlebensdauer**

Nennlebensdauer: 30.000

### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Vollständig witterungsbeständig: Ja
- · LED integriert: Ja

### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

### Lichteigenschaften

• Farbtemperatur: 4000 K

· Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

## **Sonstiges**

- Stil: Zeitgenössisch
- · Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,365 kg
Gesamte Höhe: 63 mm
Gesamte Länge: 203 mm
Gesamte Breite: 68 mm

#### **Service**

· Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

- Lichtquelle entspricht
   Standardlampe: 44
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500 lm
- Lichttechnologie: LEDLichtfarbe: KaltweißNetzstrom: 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 4.5 W
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- · Schutzklasse: Klasse I
- · Austauschbare Lichtquelle: Nein
- · Anzahl Lichtquellen: 1

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8718696161388
- Nettogewicht: 0,37 kgBruttogewicht: 0,43 kg
- Höhe: 9,3 cmLänge: 7,3 cmBreite: 21,1 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0.552 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.