

# PHILIPS

Kiskadee Wandleuchte,  
42W, E27, ohne  
Leuchtmittel

myGarden

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Wasserbeständig



17383/93/PN



## Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Diese elegante anthrazitfarbene Wandleuchte von Philips zeichnet sich durch klare Linien und starke Akzente aus. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und macht sich wunderbar in einem modern gestalteten Garten. Sie brauchen nur das Licht einzuschalten und Ihren Garten zu genießen.

### Für den Außenbereich

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

### Besondere Eigenschaften

- Wetterfest

### Genießen Sie Ihren Außenbereich

- Schaffen Sie eine stilvolle und einladende Atmosphäre

# Besonderheiten

## Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

## Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre

Diese Wandleuchte wurde neuesten Trends und Lebensstilen nach entwickelt. Sie fügt sich mühelos in Ihre Einrichtung ein und schafft so die von Ihnen gewünschte Atmosphäre.

## Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Lichteigenschaften

- Nennlichtausbeute (Nom): 121

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,545 kg
- Gesamte Höhe: 212 mm
- Gesamte Länge: 197 mm
- Gesamte Breite: 140 mm

### Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Lichttechnologie: LED
- Netzstrom: 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

### Was unterstützt wird

- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696165850
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Bruttogewicht: 0,7 kg
- Höhe: 22,4 cm
- Länge: 14,6 cm
- Breite: 20,1 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-04-01  
Version: 0.554

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.