

Peking Wandleuchte,  
60W, E27, ohne  
Leuchtmittel

Ohne Leuchtmittel

Schwarz

Wasserbeständig

17473/30/PN



## Automatische Beleuchtung für Deinen Eingangsbereich

Diese schwarze Philips Wandlampe mit Aluminium bringt den Vintage-Look in Deinen Außenbereich. Das hochwertige Glas und das Retrodesign sorgen für eine stilvolle Atmosphäre, die perfekt zu Deinem persönlichen Stil passt. Der im Lieferumfang enthaltene Tageslichtsensor ermöglicht ein automatisches Einschalten bei Nacht.

### Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

### Passend zu Deinem Stil im Außenbereich

- Entwickelt für den Außenbereich – wasserbeständig nach IP44

### Für den Außenbereich

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas

### Besondere Eigenschaften

- Einfache Installation für jede Anwendung

### Fühlen Sie sich mit Licht willkommen

- Einmalige Tag/Nacht-Funktion

**Gestalten Sie Ihren Garten mit Licht**

- Dekorative Außenbeleuchtung
- Auswahl für traditionellen Stil

# Besonderheiten

## Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Nutzen Sie mit dieser Wandleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie lässt sich perfekt nahe Ihrer Eingangstür oder auf Ihren Terrassenmauern befestigen.

## Für Außenanwendungen konstruiert

Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Wasser. Diese Außenleuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

## Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und echtem Glas.

## Einfache Installation Einmalige Tag/Nacht-Funktion



Dank der Tag/Nacht-Funktion schaltet sich diese Außenleuchte automatisch ein, wenn es draußen dunkel wird. Diese einmalige Funktion eignet sich für lange Sommerabende oder aus Sicherheitsgründen.

## Dekorative Außenbeleuchtung

Durch Außenleuchten können Sie Ihrem Garten oder Außenbereich ein schöneres Aussehen verleihen. Einmalige Besonderheiten werden durch Licht hervorgehoben, Wege werden stilvoll beleuchtet und es wird ein perfektes Ambiente für unvergessliche Abende mit Freunden und der Familie geschaffen. Aus diesem Grund hat Philips myGarden entwickelt, eine Produktpalette an Außenbeleuchtung, die die richtige Mischung aus Flair und Funktionalität bietet und Ihnen dadurch hilft, das Beste aus Ihrem Außenbereich mit Ihrem persönlichen Stil herauszuholen.

## Auswahl für traditionellen Stil

Die Leuchte wurde in Europa entwickelt und verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Sie Ihrem Außenbereich eine traditionelle Optik verleihen können.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminium, Glas

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzungsdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungssensor: Ja

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Sonstiges

- Stil: Klassisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,135 kg
- Gesamte Höhe: 370 mm
- Gesamte Länge: 175 mm
- Gesamte Breite: 220 mm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Netzstrom: Bereich 220–240 V, 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 60
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696176740
- Nettogewicht: 0,96 kg
- Bruttogewicht: 1,16 kg
- Höhe: 26 cm
- Länge: 15,5 cm
- Breite: 21 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-12-17  
Version: 0.442

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.