

PHILIPS

PIR-Melder

VIRGINIA

weiß

17476/31/PN



Nie mehr im Dunkeln nach Hause kommen

Der weiße Philips Virginia Bewegungssensor kann unterschiedlich montiert werden. Er verfügt über einen großen Erfassungsbereich und einen freien Sensorkopf für 2 Richtungen. Stelle den Sensor nach Deinen Bedürfnisse ein und nutze die einzigartige Tag/Nacht-Funktion für ein sicheres Gefühl am Abend.

Moderne Beleuchtung für den Außenbereich

- Integrierter Bewegungssensor für mehr Komfort und Sicherheit
- Manuelle Umgehung

Besondere Eigenschaften

- Mehrere Montagemöglichkeiten

Fühlen Sie sich mit Licht willkommen

- Einfach zu installierender Sensor
- Hohe maximale Last (1000 W für Glühlampen, 200 W für LED)

Erleben Sie einfache Außenbeleuchtung

- IP44 – wetterfest
- Qualitativ hochwertige Kunststoffe

Besonderheiten

Inklusive Bewegungssensor



Es ist ein Bewegungssensor eingebaut, der Sie zu Hause empfängt, oder Sie wissen lässt, wenn sich jemand nähert. Wenn der Sensor eine Bewegung erkennt, schaltet sich die Lampe automatisch ein.

Manuelle Umgehung Mehrere Montagemöglichkeiten Einfach zu installierender Sensor



Mit dem einfachen Installationsvorgang können Sie ganz leicht auswählen, wann und für wie lang der automatische Sensor die Lampe(n) einschalten soll.

Hohe maximale Last (1000 W für Glühlampen, 200 W für LED) IP44 – wetterfest



Dieser Philips Bewegungsmelder wurde speziell für feuchte Umgebungen im Außenbereich entwickelt und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern. Die IP-Stufe wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Dieser Philips Bewegungsmelder verfügt über die Schutzart IP44, d. h. er ist gegen Spritzwasser geschützt und ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Qualitativ hochwertige Kunststoffe

Dieser Philips Bewegungsmelder wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Es ist sehr robust und langlebig. Der Bewegungsmelder besteht aus hochwertigen Kunststoffen.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Zubehör
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen:
wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,146 kg
- Gesamte Höhe: 94 mm
- Gesamte Länge: 70 mm
- Gesamte Breite: 104 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Netzstrom: 50 Hz
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt
(Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696176788
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Bruttogewicht: 0,23 kg
- Höhe: 11,1 cm
- Länge: 7,8 cm
- Breite: 10,8 cm



Ausstellungsdatum:
2026-03-07
Version: 0.351

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com