

# PHILIPS


Wawel  
Deckenleuchte, 20 W

Deckenleuchten

4000/6500/2700 K

Weiß

Dimmbar;SceneSwitch



31822/31/P5



## Hochwertige Beleuchtung für ein gemütliches Zuhause

Philips myliving WAWEL LED-Deckenleuchte enthält eine integrierte LED zur Optimierung von Lichtleistung und Einheitlichkeit. Steuern Sie deren Helligkeit entsprechend Ihrer Stimmung mit schrittweise einstellbaren und speicherbaren Funktionen.

### Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

### Moderne LED-Beleuchtung

- Einstellbar 2700–6500 K

### Energiesparend

- 80 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen

# Besonderheiten

## Gleichmäßige Lichtverteilung



## bis zu 80 % weniger Energieverbrauch



## Einstellbar



Diese Lampe spart bis zu 80 % Energie im Vergleich zu einer Standardlampe. Sie macht sich bezahlt, und spart Ihnen Jahr um Jahr Geld. Senken Sie also Ihre Stromrechnung, und fangen Sie jetzt an zu sparen.

Diese Lampe ist einstellbar. Sie können sie auf Ihre bevorzugte Farbtemperatur einstellen; von Warmweiß (2700 K) bis zu kühlem Tageslicht (6500 K).

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 20.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

### Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–4000–6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 100

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Wohnzimmer, Büroflächen
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, SceneSwitch

### Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 160 mA

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,72 kg
- Gesamte Höhe: 66 mm
- Gesamte Länge: 380 mm
- Gesamte Breite: 380 mm

### Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

### Technische Daten

- Durchmesser: 380 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2000
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696162781
- Nettogewicht: 0,72 kg
- Bruttogewicht: 1,18 kg
- Höhe: 42,6 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 42,6 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-04-15  
Version: 0.449

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.