

# PHILIPS

Canaval  
Deckenleuchte, 18 W

Deckenleuchten

4000 K

Weiß

Dimmbar;SceneSwitch



32809/31/P3



## Ein Beleuchtungskörper, Ihr Schalter, drei Lichteinstellungen

Die Philips Cavanal LED-Deckenleuchte ist ein klassischer weißer Beleuchtungskörper, der mit seinem energieeffizienten langlebigen Licht hoher Qualität zu jeder Einrichtung passt. Durch schrittweises Dimmen können Sie die Helligkeit in Ihrem Heim je nach Stimmung wählen.

### Benutzerfreundlich

- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung

### Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren

### Moderne LED-Beleuchtung

- Hohe Lichtleistung

### Energiesparend

- Integrierte LED, als Teil des Systems
- bis zu 80 % weniger Energieverbrauch

**Drei Lichteinstellungen**

- Ändere das Ambiente durch einfache Betätigung Deines vorhandenen Lichtschalters

# Besonderheiten

## Einfache Wartung



## Hohe Lichtleistung

Hochwertige Beleuchtung mit einer hohen Lichtleistung. Das Licht wird in einem Winkel von 40° ausgegeben und eignet sich so perfekt für eine ganz gezielte Ausrichtung.

## Integrierte LED-Lichtquelle



## Gleichmäßige Lichtverteilung



## Lange Lebensdauer



Eine zuverlässige Lichtquelle auf die Sie sich immer verlassen können. Die in dieser LED-Lampe von Philips integrierten LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden (entspricht 15 Jahren bei einer durchschnittlichen Nutzung von 3 Stunden/Tag mit mindestens 13.000 Ein-/Ausschaltzyklen). Durch Philips-LED müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wartung oder den Wechsel der Glühlampe machen und können in Ihrem Zuhause immer ein perfektes Lichtambiente genießen.

Dieser Lichtquelle können Sie vertrauen. Durch die integrierte LED-Lichtquelle müssen Sie sich keine Sorgen um Wartung oder Lampenwechsel machen. Sie erhalten ein perfektes Lichtambiente in Ihrem Zuhause.

## bis zu 80 % weniger Energieverbrauch



Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Lichtquellen

## SceneSwitch 3 Lichteinstellungen

Dimme Deine Lampen mit SceneSwitch Stufendimmung ohne einen Dimmschalter, direkt mit deinem vorhandenen Lichtschalter. Es gibt drei verschiedene Helligkeitsstufen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- dimmbar: Ja

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 116 lm/W

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, SceneSwitch

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 150 mA

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,66 kg
- Gesamte Höhe: 67 mm
- Gesamte Länge: 350 mm
- Gesamte Breite: 350 mm

## Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

## Technische Daten

- Durchmesser: 350 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2100
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696169278
- Nettogewicht: 0,66 kg
- Bruttogewicht: 0,97 kg
- Höhe: 38,6 cm
- Länge: 7,2 cm
- Breite: 38,5 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-12-06  
Version: 0.910

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.