

PHILIPS

Runner Decken-/
Wandspot, 4x

Decken-/Wandspots

2700 K

Weiß

ClickFix



53094/31/P0



Gestalten Sie Ihr Zuhause mit Licht

Philips myLiving Contemporary bietet eine Palette an Spots mit eleganten Silhouetten, die für qualitativ hochwertiges Licht sorgen, passend zum Geschmack, den Trends und dem Lifestyle von heute. Das von den hochwertigen LEDs ausgestrahlte warmweiße Licht eignet sich ideal als Akzentbeleuchtung.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Mit Unterputz-Dimmern kompatibel
- Energiesparend

Besondere Eigenschaften

- Schwenkbarer Spotkopf
- Der perfekte Lichtstrahl für Akzentbeleuchtung

Speziell für Ihr Home Office entwickelt

- Für alle Räume geeignet

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Warmweißes Licht
- Qualitativ hochwertiges Material

Besonderheiten

Mit Unterputz-Dimmern kompatibel



Regulieren Sie die Helligkeit dieser Philips Leuchte mit einem Unterputz-Dimmer (nicht enthalten), um die Lichtstimmung im Raum anzupassen, eine Besonderheit in Ihrer Wohnung hervorzuheben und vieles mehr.

Energiesparend



Diese Philips Energiesparlampe ist im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.


Perfekt zur Akzentbeleuchtung

Der perfekte Lichtstrahl zur Akzentbeleuchtung. Dieser Philips Spot bietet das perfekte Licht zur Akzentbeleuchtung (GU10-Lampe nicht enthalten). Mit gebündeltem Licht können Sie besondere Details oder Merkmale in Ihrem Zuhause hervorheben.

Für alle Räume geeignet

Funktional und gleichzeitig elegant – diese Philips Spots verschönern jeden Raum in Ihrem Zuhause.

Warmweißes Licht



Licht kann verschiedene Farbtemperaturen aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K) angegeben werden. Leuchten mit einem niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein warmes, gemütlicheres Licht, wohingegen Leuchten mit einem höheren Kelvin-Wert ein kühles, belebenderes Licht erzeugen. Diese Philips Leuchte bietet warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre.

Qualitativ hochwertiges Material

Diese Leuchte besteht aus mehreren Schichten von Mustern aus hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts und dafür, dass es Ihr Zuhause über viele Jahre hinweg bereichert.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Drehbar (links-rechts)
- LED integriert: Ja
- LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
- Produktmontage mit einer Armlänge Abstand: Ja

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 36
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 76

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Büroflächen, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: ClickFix

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,665 kg
- Gesamte Höhe: 109 mm
- Gesamte Länge: 240 mm
- Gesamte Breite: 240 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte (verborgen): 1.020
- Lichtleistung der im Lieferumfang enthaltenen Lampe: 255
- Lichtquelle entspricht Standardlampe: 35
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 920
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Fassung/Socket: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 4

Was unterstützt wird

- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696157527
- Nettogewicht: 1,67 kg
- Bruttogewicht: 1,93 kg
- Höhe: 25 cm
- Länge: 11,3 cm
- Breite: 25,3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-04-01
Version: 0.299

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.