

# PHILIPS

## Halogenbrenner

Halogen

28 W (40 W)

G9

Warmweiß

Dimmbar



8718291204268



## Exzellentes, glänzendes Licht

Die Philips Halogenbrenner bieten klares, brillantes Halogenlicht, das Ihre Leuchten ideal ergänzt. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

### Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Brillantes natürliches Licht

# Besonderheiten

## dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

## Brillantes natürliches Licht



Dieser Philips Halogenbrenner bietet brillantes, natürliches Halogenlicht, das Ihre Leuchten ideal ergänzt.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Lampenform: Richtungsunabhängige Kapsel
- Sockel: G9
- Technologie: Halogen
- dimmbar: Ja

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230 V
- Wattleistung: 28 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 28

## Lampenabmessungen

- Durchmesser: 13 mm
- Höhe: 45 mm
- Breite: 13 mm

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 2.000
- Nennlichtstrom: 370 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: not applicable cd
- Nennleistung: 28 W

## Packmaße und Gewicht [Halogen MV Caps 29.0W G9 230V CL 2PF/10]

- EAN/UPC - Produkt: 8719514334618
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,01 kg
- Höhe: 12,8 cm
- Länge: 2,5 cm
- Breite: 5,3 cm

## Packmaße und Gewicht [Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 2BC/10]

- EAN/UPC - Produkt: 8718291204268
- Nettogewicht: 6,6 g
- Bruttogewicht: 15,1 g
- Höhe: 12 cm
- Länge: 1,3 cm
- Breite: 14 cm

## Lichteigenschaften

- Anwendung: Spezielle Anwendung, Akzentuierte Beleuchtung
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2800 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 370 lm
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichteistung

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: not applicable mA



Ausstellungsdatum:  
2025-12-24  
Version: 0.691

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)