

Stabförmige
Energiesparlampe

Economy


14 W (68 W)

E27

Warmweiß

Nicht dimmbar

8718291658634



Hohe Energieersparnis


Unter den funktionellen Energiesparlampen mit kompaktem Design bietet diese Philips Economy-Lampe das beste Preis-Leistungsverhältnis. Dank ihrer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren sparen Sie mit dieser kompakten Lampe bis zu 80 % an Energie und Kosten.

Spart Energie und Geld

- Energieeinsparung von bis zu 80 %
- Lange Lebensdauer – bis zu 6 Jahre

Besonderheiten


Energieeinsparung von bis zu 80 %



Diese Lampe benötigt bis zu 80 % weniger Energie als herkömmliche

Lichtquellen, sodass Sie Ihre Stromkosten reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Lange Lebensdauer – bis zu 6 Jahre



Philips Energiesparlampen wurden für hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren können Sie Aufwand und Kosten für häufiges Lampenwechseln vermeiden und jährlich jede Menge Energie sparen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Lampenform: Nicht gerichteter Stab
- Sockel: E27
- Technologie: Kompakte Leuchtstofflampe (CFLi)
- dimmbar: Nein

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 40 mm
- Höhe: 152 mm
- Breite: 40 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 6 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.7
- Anzahl der Schaltzyklen: 6.000
- Nennlebensdauer: 6.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Energiesparendes Licht, Angenehmes Licht
- Farbwiedergabeindex (CRI): 82
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 856 lm
- Startzeit: 0.3 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 5 bis 40 s
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 856 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 61 lm/W

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 100 mA

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 68 W
- Systemleistung: 14,0 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 14

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 6.000
- Nennlichtstrom: 856 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: not applicable cd
- Nennleistung: 14 W

Technische Daten

- Farbkoordinate Y: 420
- Farbkoordinate X: 463
- Dimmbar: Nein
- Netzfrequenz: 50 or 60
- Sockel: E27



Ausstellungsdatum:
2025-11-01
Version: 0.883

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.