





Stil wird groß geschrieben

Baue diesen praktischen Philips Spot zu Hause ein. Wähle Deine GU10-LED-Lampe von Philips passend zu dem Stil Deines Spots und gewährleiste eine qualitativ hochwertige und langlebige Beleuchtung.

Benutzerfreundlich

- · Einstellbarer Spotkopf
- · Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Hochwertige Qualität

• Langlebiges, hochwertiges Material

Besondere Eigenschaften

· Für alle Räume geeignet

Besonderheiten

Einstellbarer Spotkopf



Verstelle, drehe oder neige den Spotkopf und richte das Licht exakt dorthin, wo Du es haben möchtest.

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

Langlebiges, hochwertiges Material

Dieser Spot besteht aus langlebigen, hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für eine lange Nutzlebensdauer des Produkts und Du kannst Dein Zuhause über viele Jahre hinweg damit bereichern und beleuchten.

Für alle Räume geeignet

Funktional und gleichzeitig elegant – dieser Philips Spot verschönert jeden Raum in Deinem Zuhause.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

Farbe: NickelMaterial: Metall

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- · LED integriert: Nein
- Produktmontage mit einer Armlänge Abstand: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,15 kg
Gesamte Höhe: 130 mm
Gesamte Länge: 80 mm
Gesamte Breite: 80 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

 Gesamte Lichtleistung der Leuchte: No bulb included

Netzstrom: AC 220–240Leuchte dimmbar: Nein

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

· Fassung/Sockel: GU10

 Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 35W

Maximale Wattleistung der

Ersatzlampe: 50

 IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)

· Schutzklasse: Klasse I

· Austauschbare Lichtquelle: Ja

· Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718696133194

Nettogewicht: 0,15 kgBruttogewicht: 0,26 kg

Höhe: 9 cmLänge: 9 cmBreite: 12 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-29 Version: 0.220 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.