









# Eine einzigartige Lampe

Vertraute Formen, die Sie kennen und lieben. Mit der klassischen Optik von allbekannten Glühbirnen bei etwa 80 % weniger Energieverbrauch. Der breite Ausstrahlungswinkel sorgt für eine perfekte Lichtverteilung.

### **Hochwertiges Licht**

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen

### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt für dekorative Leuchten

#### Licht und mehr

· Vintage-Stil, moderne LED-Technologie

## Besonderheiten

# Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das

perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies eine moderne und zugleich energiesparende LED-Lampe. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen.

#### Perfekt für dekorative Leuchten

Moderne Beleuchtung mit LED-Globe-Lampen von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

#### Vintage-Stil, moderne LED-Lampe

LED Classic-Lampen basieren auf der LED-Standard-

Energiespartechnologie. Jetzt können Sie eine Lampe im Retro-Stil mit modernster Technologie und Vintage-Design genießen.

## Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · Lampenform: Keine Richtwirkung
- Sockel: E27dimmbar: Nein
- · Kolbenausführung: Matt
- · Kolbenmaterial: Glas

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### **Garantie**

· Garantiedauer: 2 Jahre

#### Lichteigenschaften

- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- · Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 1.521 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4
- Nennlichtausbeute (Nom): 144,00 lm/W

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort

### Andere Eigenschaften

• EU RoHS-konform: Ja

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699665142
- · Artikelnr.: 871869966514200
- Produkttitel: LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

#### Stromversorgung

· Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.52

#### Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.52Spannung: 220-240 V

Äquivalente Wattleistung: 100 WEnergieeffizienz-Label (EEL): D

· Leistung: 10,5 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 177 mmGesamte Länge: 177 mmGesamte Breite: 125 mm

#### Nennwerte

· Nennlebensdauer: 15.000

#### **Technische Daten**

Frequenz: 50-60Durchmesser: 125 mm

• EPREL-Registrierungsnummer: 400296

Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

Dimmbar: Nein

 Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3:1

• Netzfrequenz: 50 to 60

· Sockel: E27

 Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699665142

Nettogewicht: 0,1 kgBruttogewicht: 0,2 kgHöhe: 19,6 cmLänge: 12,8 cm

· Breite: 12,8 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-13 Version: 0.757 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.