



Eine einzigartige Lampe

Vertraute Formen, die Sie kennen und lieben. Mit der klassischen Optik von allbekannten Glühbirnen bei etwa 80 % weniger Energieverbrauch. Der breite Ausstrahlungswinkel sorgt für eine perfekte Lichtverteilung.

Hochwertiges Licht

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Licht und mehr

· Vintage-Stil, moderne LED-Technologie

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies eine moderne und zugleich energiesparende LED-Lampe. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.



Vintage-Stil, moderne LED-Lampe

LED Classic-Lampen basieren auf der LED-Standard-

Energiespartechnologie. Jetzt können Sie eine Lampe im Retro-Stil mit modernster Technologie und Vintage-Design genießen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- · Sockel: E27 · dimmbar: Nein
- · Kolbenausführung: Matt
- · Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- · Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

· Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

• Nomineller Lichtstrom: 806 lm

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.4

· Nennlichtausbeute (Nom): 115 lm/W

Sonstiges

• EveComfort: Ja

LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8718699665340

· Artikelnr.: 871869966534000

• Produkttitel: LED classic 60W A60

E27 WWFRND1PF/SRT4

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.51Spannung: 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 60 W

• Energieeffizienz-Label (EEL): E

· Systemleistung: 7 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 106 mmGesamte Länge: 106 mmGesamte Breite: 60 mm

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1825132

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699665340

Nettogewicht: 0,03 kgBruttogewicht: 0,05 kg

Höhe: 15 cmLänge: 6,6 cmBreite: 6,6 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-19 Version: 0.483 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.