

PHILIPS

Lampen in Kerzen- und Tropfenform

LED

3,2 W - 25 W

E14

Warmweiß



8718699674953

A
G



Perfekte Lampe für Ihre Haushaltsgeräte

Die Philips T25 LED-Lampe wurde speziell für den Austausch Ihrer aktuellen Halogen- oder Standardlampen entwickelt. Sie kann in Kühlschränken oder Dunstabzugshauben mit kleinen Fassungen eingesetzt werden.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen

Licht und mehr

- Zur Verwendung in Kühl- und Gefrierschränken

Besonderheiten

Perfekte Passform

Dank ihrer vertrauten Formen passen sie optimal in Deine vorhandenen Leuchten. Sie sehen aus wie klassische Glühlampen.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung



Moderne LED-Standardglühlampen von Philips, die sich ideal zur Allgemeinbeleuchtung eignen.

Speziallampen für Haushaltsgeräte

Külschranklampen von Philips können in Külschränken, Gefrierschränken und ähnlichen Geräten mit niedrigen Betriebstemperaturen verwendet werden. Ersetzen Sie einfach die Glühlampen in Ihren Haushaltsgeräten durch die äußerst langlebigen und energiesparenden Philips Külschranklampen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14
- dimmbar: Nein
- Koltbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 250 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Nennlichtausbeute (Nom): 78 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699674953
- Artikelnr.: 871869967495300
- Produkttitel: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1CT/12

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 25 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Systemleistung: 3,2 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 71 mm
- Gesamte Länge: 71 mm
- Gesamte Breite: 25 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50
- EPREL-Registrierungsnummer:
391880

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699674953
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,01 kg
- Höhe: 6,7 cm
- Länge: 2,5 cm
- Breite: 2,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-11-05
Version: 0.485

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.