

PHILIPS

Filament-Lampe
Rauchglas 11W ST64 E27

LED

1800K

100 lm

15000 Std.



8718699759650



Eine einzigartige Lampe

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Licht und mehr

- Vintage-Stil, moderne LED-Technologie

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

- Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

Besonderheiten

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen.

Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Vintage-Stil, moderne LED-Lampe

LED Classic-Lampen basieren auf der LED-Standard-Energiespartechnologie. Jetzt können Sie eine Lampe im Retro-Stil mit modernster Technologie und Vintage-Design genießen.

Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



„Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleiht jedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet.“

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: rauchig
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 1800 K
- Nomineller Lichtstrom: 100 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 818 | CCT of 1800K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 1800 K
- Lichtstrom: 100 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4
- Nennlichtausbeute (Nom): 43 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dekorativ

Andere Eigenschaften

- EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699759650
- Artikelnr.: 871869975965000
- Produkttitel: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.54

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.54
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 11 W
- Leistung: 2,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 3

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 143 mm
- Gesamte Länge: 143 mm
- Gesamte Breite: 64 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 64 mm
- Dimmbar: Nein
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert
gemäß EN 61000-3-3: 1
- Netzfrequenz: 50 to 60
- Sockel: E27
- Eine Verwendung in geschlossenen
Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718699759650
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 18,2 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 7 cm



Ausstellungsdatum:
2025-12-20
Version: 0.340

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine
Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit
oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen
und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt
werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind,
sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als
kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder
Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene
Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.