

Filament-Lampe Rauchglas 11W T32 E27

**LED** 

1800K

100 lm

15000 Std.



8718699759674



# Eine einzigartige Lampe

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

### **Hochwertiges Licht**

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

# Licht und mehr

· Vintage-Stil, moderne LED-Technologie

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

· Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

# Besonderheiten

# Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

#### Vintage-Stil, moderne LED-Lampe

LED Classic-Lampen basieren auf der LED-Standard-

Energiespartechnologie. Jetzt können Sie eine Lampe im Retro-Stil mit modernster Technologie und Vintage-Design genießen.

# Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



"Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleihtjedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet."

# Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E27dimmbar: Nein
- · Kolbenausführung: rauchig
- · Kolbenmaterial: Glas

#### Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Umgebungstemperaturbereich: –20 bis +40  $^{\circ}\text{C}$
- · Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 1800 K
- · Nomineller Lichtstrom: 100 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- · Farbcode: 818 | CCT of 1800K
- · Ähnlichste Farbtemperatur: 1800 K
- · Lichtstrom: 100 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,4
- · Nennlichtausbeute (Nom): 43 lm/W

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort
- · Zusätzliche Funktionen: Dekorativ

### **Andere Eigenschaften**

• EU RoHS-konform: Ja

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699759674
- · Artikelnr.: 871869975967400
- Produkttitel: LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

# Stromversorgung

· Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.54

## Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.54Spannung: 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 11 W

· Systemleistung: 2,3 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 3

### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 140 mmGesamte Länge: 140 mmGesamte Breite: 32 mm

#### Nennwerte

· Nennlebensdauer: 15.000

### **Technische Daten**

Frequenz: 50-60Durchmesser: 32 mm

• Dimmbar: Nein

 Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1

• Netzfrequenz: 50 to 60

· Sockel: E27

• Eine Verwendung in geschlossenen

Leuchten ist möglich: No



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0.349 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.