

# PHILIPS

Reflektor 30W R39  
E14

LED

2700 K

150 lm

15000 Std.



8718699773755



## Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen

### Hochwertiges Licht

- Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

# Besonderheiten

## Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich ideal zur Beleuchtung Deines Zuhause.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: E14
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 150 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 827 | CCT of 2700K
- Nennlichtausbeute (Nom): 83 lm/W

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699773755
- Artikelnr.: 871869977375500
- Produkttitel: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 30 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Systemleistung: 1,8 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 2

## Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 65 mm
- Gesamte Länge: 65 mm
- Gesamte Breite: 39 mm

## Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 250 cd

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 397586

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8718699773755
  - Nettogewicht: 0,03 kg
  - Bruttogewicht: 0,05 kg
- Höhe: 12,7 cm
  - Länge: 4,6 cm
  - Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-11-01  
Version: 0.259

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.