

# Spot (dimmbar)

**LED** 

14 W - 100 W

R7S

Kaltweiß

Dimmfunktion



8718699780395





# Dimmbare stabförmige LED-Beleuchtung mit einem 300-Grad-Strahl

Diese innovative Stab-LED ist der perfekte Ersatz für R7S-Halogenlampen, da sie bei der Energieeffizienz meilenweit voraus ist.

# **Hochwertiges Licht**

· Kaltweißes Licht

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- · Ähnliche Form und Größe wie Halogen-Spots
- · Ähnliche Form und Größe wie Halogenlampen in Stabform

# Besonderheiten

# Kaltweißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

# **Ersetzt Halogen-Spot**



Mit seinem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies ein zeitgenössischer LED-Brenner. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogen-Spots.

## Ersetzt Halogenlampen in Stabform



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist diese moderne stabförmige LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen in Stabform.

# Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, keine Richtwirkung
- Sockel: R7sdimmbar: Ja
- Kolbenausführung: KlarKolbenmaterial: Kunststoff

#### Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- · Nennlebensdauer: 15.000

# Umweltschutz

• Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Lichteigenschaften

- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- · Nomineller Lichtstrom: 1800 lm
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 128 lm/W

# **Sonstiges**

- EveComfort: Nein
- · Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

#### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699780395
- · Artikelnr.: 871869978039501
- Produkttitel: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

#### Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.8
- Spannung: 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 100 W
- · Energieeffizienz-Label (EEL): E
- · Systemleistung: 14 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 14

# Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 118 mmGesamte Länge: 118 mm
- Gesamte Breite: 29 mm

## **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 397579

## Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699780395

Nettogewicht: 0,14 kgBruttogewicht: 0,17 kg

Höhe: 14,6 cmLänge: 3 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-12 Version: 0.317 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.