



## Filament-Lampe in Kugelform, Bernstein 50 W G125 E27



Wetten, Du findest keine elegantere Lampe? Diese kugelförmige, bernsteinfarbene beschichtete smarte LED-Lampe aus klarem Glas verleiht Deinen dekorativen Leuchten oder überall dort, wo Du es stilvoll haben möchtest, einen Hauch von Vintage. Hunderte Weißlichttöne von gemütlich bis kühl stehen zur Wahl. Außerdem kannst Du mit der automatischen Anpassung Deiner sich immer wieder ändernden Bedürfnisse und Stimmungen nachgehen. Alles ist über WLAN mit der WIZ App, der WIZ Fernbedienung oder Deiner Stimme steuerbar.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 640 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



## Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.




## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



## Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



## Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.

## TECHNISCHE DATEN

### LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: G125  
Sockel: E27  
Glasart: Bernsteinfarben  
Dimmbar: Ja

### LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,115 kg

### NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 20.000  
Nennlebensdauer: 15.000

### ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

LED integriert: Ja  
Solarenergie: Nein  
Warmes, dimmbares Licht: Nein

### LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 90$   
Farbtemperatur: 2000-5000 K  
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares  
Weiß  
Nomineller Lichtstrom: 640 lm  
Startzeit:  $< 0.5$  s  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort  
volle Lichtleistung  
Nennlichtausbeute (Nom): 91

### ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 43 mA

### INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699786816  
Artikelnr.: 871869978681602  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 50W G125 E27  
920-50 Amb 1PF/6

### STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5  
Spannung: 220-240 V  
Äquivalente Wattleistung: 50 W  
Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Leistung: 7 W  
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

### PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 180 mm  
Gesamte Länge: 180 mm  
Gesamte Breite: 125 mm

### NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000  
Nennlichtstrom: 640 lm  
Nennleistung: 7 W

### TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60  
Lichttechnologie: LED  
EPREL-Registrierungsnummer:  
1901132  
Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere

### WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: 802.11b/g/n  
Festgelegter Support-Zeitraum:  
Mindestens 60 Monate nach dem  
Einführungsdatum  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kompatible Betriebssysteme: iOS  
Android  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)  
Kompatibilität mit Systemen von  
Drittanbietern: Google Assistant  
Heimelig IFTTT Samsung SmartThings  
Siri-Kurzbefehle  
Matter-Funktionalität: Über Hubs von  
Drittanbietern (WLAN)

### PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699786816  
Nettogewicht: 0,12 kg  
Bruttogewicht: 0,2 kg  
Höhe: 22,5 cm  
Länge: 12,8 cm  
Breite: 12,8 cm