



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Diese LED-Röhrenlampe von Philips bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre stabförmigen Leuchtstofflampen (TL).

Hochwertiges Licht

· Rundum hell



Besonderheiten

Rundum hell

Dank des innovativen Vintage-Designs werden bei dieser LED-Lampe die am

Strahlrand auftretenden Schatten vermieden. Das Ergebnis? Ein natürliches warmweißes Licht.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

· Lampenform: Sonstiges

Sockel: S14sdimmbar: Nein

Kolbenausführung: Matt

· Kolbenmaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer

· Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

Umgebungstemperaturbereich: -20 °C
bis 45 °C

· Nennlebensdauer: 30.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Garantie

· Garantiedauer: 2 Jahre

Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

• Nomineller Lichtstrom: 250 lm

• Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s

• Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K

· Lichtstrom: 250 lm

 Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,1

• Nennlichtausbeute (Nom): 113 lm/W

Sonstiges

· EyeComfort: Ja

 Zeichen & Zertifikate: RoHS Konformität, CE Zeichen, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat

· LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

· CE-Zeichen: Ja

• EU RoHS-konform: Ja

Informationen zur Verpackung

. EAN: 8719514263567

• Artikelnr.: 871951426356700

 Produkttitel: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Stromversorgung

· Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.4

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.4

• Spannung: 220-240 V

· Energieeffizienz-Label (EEL): E

Systemleistung: 2,2

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 3

Produktabmessungen und -gewicht

• Gesamte Höhe: 300 mm

• Gesamte Länge: 300 mm

· Gesamte Breite: 30 mm

Nennwerte

· Nennlebensdauer: 30.000

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

• Durchmesser: 30 mm

• EPREL-Registrierungsnummer: 387349

• Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

· Dimmbar: Nein

 Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 0,1

• Netzfrequenz: 50 to 60

· Sockel: S14s

 Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: 220-240V

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514263567

Nettogewicht: 0,1 kgBruttogewicht: 0,13 kg

Höhe: 33,5 cmLänge: 3,3 cmBreite: 5,1 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-17 Version: 0.448 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.