









# Matte LED-Kerzenlampen für dekorative Leuchten

Vertraute Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Mit der klassischen Optik von allbekannten Glühlampen bei etwa 80 % weniger Energieverbrauch. Der breite Abstrahlungswinkel sorgt für eine perfekte Lichtverteilung.

### **Hochwertiges Licht**

· Gestaltet für Ihren Sehkomfort

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen

## Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

Perfekt f
ür dekorative Leuchten

#### Licht und mehr

· Vintage-Stil, moderne LED-Technologie

LED-Standard-

Design genießen.

Vintage-Stil, moderne LED-Lampe

LED Classic-Lampen basieren auf der

Energiespartechnologie. Jetzt können Sie eine Lampe im Retro-Stil mit modernster Technologie und Vintage-

# Besonderheiten

# Für das schonen deiner Augen entwickelt



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies eine moderne und zugleich energiesparende LED-Lampe. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen.

### Perfekt für dekorative Leuchten



Zeitgenössische Beleuchtung mit LED Lustres von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

# Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E27
- · dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: KlarKolbenmaterial: Glas

#### Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- · Nennlebensdauer: 15.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

• Nomineller Lichtstrom: 250 lm

Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5Farbcode: 827 | CCT of 2700K

· Nennlichtausbeute (Nom): 125 lm/W

### **Sonstiges**

· EyeComfort: Ja

· LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

. EAN: 8719514300347

· Artikelnr.: 871951430034700

Produkttitel: LED classic 25W P45 E27

WWCLND2SRT6

#### Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.41

• Spannung: 220-240 V

• Äquivalente Wattleistung: 25 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): E

· Systemleistung: 2 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 2

#### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 78 mmGesamte Länge: 80 mmGesamte Breite: 45 mm

#### **Technische Daten**

· Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 387364

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514300347

Nettogewicht: 0,04 kgBruttogewicht: 0,06 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 5,3 cmBreite: 11,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-11-01 Version: 0.257 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.